

PUR 68 W
Zidne nape
s EasySwitch tipkama za praktično upravljanje i LED osvjetljenjem



- Bezvremenski dizajn – Zaslon nape u širini 598 mm
- Snažan – 650 m³/h na Booster stupnju
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Sigurno i lako za čišćenje – Miele CleanCover
- Prikladno svakoj stambenoj situaciji – odvod i kruženje zraka



EAN: 4002515710784 / Materijal: 10351360 / Stari broj materijala: 28416854D

Izvedba	
Zidna napa	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Plemeniti čelik
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUW 20
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 12-P
Dizajn	
RAL boja dostupna kao posebna izvedba	•
Mogućnost individualnih prilagodba na upit	•
Komfor pri korištenju	
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	47
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	47,0
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	2
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	2 x 3 W
Jačina osvjetljenja u lx	330 lx
Temperatura boje u K	3000 Kelvin
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	265
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	320
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	395
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	650
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	52,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	56,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	67,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	37,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	41,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	52,0

PUR 68 W
Zidne nape
s EasySwitch tipkama za praktično upravljanje i LED osvjetljenjem



EAN: 4002515710784 / Materijal: 10351360 / Stari broj materijala: 28416854D

Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	190
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	270
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	330
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	460
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	60,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	71,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	39,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	45,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	56,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	685–1005
Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm	815–1135
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	685
Širina kućišta nape u mm	598
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1005
Visina kućišta nape u mm	62
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	815
Dubina kućišta nape u mm	500
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	1135
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	21,0
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,22
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Teleskopski dimovod	•
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•

PUR 68 W

Zidne nape

s EasySwitch tipkama za praktično upravljanje i LED osvjetljenjem




EAN: 4002515710784 / Materijal: 10351360 / Stari broj materijala: 28416854D

Dodatni pribor	
Aktivni ugljeni filter	Nein
Regenerirajući aktivni ugljeni filter	DKF 12-R

PUR 68 W

Zidne nape

s EasySwitch tipkama za praktično upravljanje i LED osvjetljenjem



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)