

PUR 98 W

Zidne nape

s EasySwitch tipkama za praktično upravljanje i LED osvjetljenjem



- Bezvremenski dizajn – Zaslon nape širine 898 mm, od plemenitog čelika
- Snažan – 650 m³/h na Booster stupnju
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Sigurno i lako za čišćenje – Miele CleanCover
- Prikladno svakoj stambenoj situaciji – odvod i kruženje zraka



EAN: 4002515711408 / Materijal: 10351370 / Stari broj materijala: 28419854D

Izvedba	
Zidna napa	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Plemeniti čelik
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebna dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUW 20
Potrebna dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 12-P
Dizajn	
Moguće u RAL boji (navesti šifru boje prilikom narudžbe)	•
Komfor pri korištenju	
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Upravljanje	Tipp tipke s LED
Booster stupnjevi	1
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Učinkovitost i održivost	
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	49,7
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Komfor pri održavanju	
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	3
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	3 x 3 W
Jačina osvjetljenja u lx	450 lx
Temperatura boje u K	3000 Kelvin
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	265
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	320
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	395
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h)	650
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	47,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	52,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	56,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	67,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	32,0

PUR 98 W
Zidne nape
s EasySwitch tipkama za praktično upravljanje i LED osvjetljenjem



EAN: 4002515711408 / Materijal: 10351370 / Stari broj materijala: 28419854D

Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	37,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	41,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	52,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	190
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	270
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	330
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	460
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	54,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	60,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	71,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	39,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	45,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	56,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	685–1005
Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm	815–1135
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	685
Širina kućišta nape u mm	898
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1005
Visina kućišta nape u mm	62
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	815
Dubina kućišta nape u mm	500
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	1135
Neto težina u kg	25,0
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Broj faza	1
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,22
Napon u V	230

PUR 98 W
Zidne nape
s EasySwitch tipkama za praktično upravljanje i LED osvjetljenjem




EAN: 4002515711408 / Materijal: 10351370 / Stari broj materijala: 28419854D

Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Teleskopski dimovod	•
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
Dodatni pribor	
Regenerirajući aktivni ugljeni filter	DKF 12-R

PUR 98 W

Zidne nape

s EasySwitch tipkama za praktično upravljanje i LED osvjetljenjem



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)