

## PUR 98 D

### Otočne nape

sa štedljivim LED osvjetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



- Bezvremenski dizajn – Zaslon nape širine 898 mm, od plemenitog čelika
- Snažan – 650 m<sup>3</sup>/h na Booster stupnju
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva
- Sigurno i lako za čišćenje – Miele CleanCover
- Prikladno svakoj stambenoj situaciji – odvod i kruženje zraka



EAN: 4002515712214 / Materijal: 10351380 / Stari broj materijala: 28410857D

<b>Izvedba</b>	
Otočna napa	•
<b>Izvedba i dizajn</b>	
Boja	Plemeniti čelik
<b>Načini rada</b>	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUI 32
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 12-P
<b>Dizajn</b>	
Mogućnost individualnih prilagodba na upit	•
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	51,8
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	51,8
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
<b>Sustav filtracije</b>	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filteri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	3
<b>Osvjetljenje</b>	
LED	•
Broj x W	4 x 3 W
Jačina osvjetljenja u lx	500 lx
Temperatura boje u K	3000 Kelvin
<b>Ventilator</b>	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na izmjeničnu struju (izmjenični motor)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	280
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	330
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	400
Protok zraka, Booster stupanj (m <sup>3</sup> /h)	650
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	48,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	57,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	69,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	31,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	35,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	39,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	51,0

## PUR 98 D

### Otočne nape

sa štedljivim LED osvjetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.




EAN: 4002515712214 / Materijal: 10351380 / Stari broj materijala: 28410857D

<b>Kruženje zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	190
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	270
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	330
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	460
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	57,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	62,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	66,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	73,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	45,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	49,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	56,0
<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	690
Širina kućišta nape u mm	898
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	990
Visina kućišta nape u mm	70
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	750
Dubina kućišta nape u mm	598
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	1060
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	34,0
Fiksni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,23
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
<b>Upute za montažu</b>	
Priključak za odvod zraka gore	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Teleskopski dimovod	•
<b>Isporučeni pribor</b>	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
<b>Dodatni pribor</b>	
Aktivni ugljeni filter	Nein
Regenerirajući aktivni ugljeni filter	DKF 12-R

## PUR 98 D

Otočne nape

sa štedljivim LED osvetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)