

XKM RS 232 10 Med
Komunikacijski modul
sa serijskim sučeljem (RS232) za priključak pisača.



- Beskonačna pohrana za maks. 25 procesnih protokola
- Razlika između kratkog i dugog protokola
- Brzina prijenosa: maksimalno 38 kBit/s
- Duljina priključnog kabela: 1,5 u m, moguće produljenje do 15 m

EAN: 4002515832394 / Materijal: 10444420 / Stari broj materijala: 68822002D

Pripadnost proizvoda	
Uređaj za pranje i dezinfekciju, laboratorij	•
Termo-dezinfektori	•
Uređaj za pranje i dezinfekciju, medicina	•
Pribor uz uređaj	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategorija proizvoda	
Dokumentacija o procesnim podacima/radnim podacima/komunikacija	•
Svojstva proizvoda	
Materijal	Plastika
Boja	Siva
Područje primjene	
Obrada pipeta/bočica	•
Obrada laboratorijskog stakla	•
Obrada predmetnih stakalaca	•
Obrada butirometara	•
Obrada apotekarskih boca/boca za infuziju	•
Obrada pribora za anesteziju	•
Obrada MIC instrumenata	•
Obrada oftalmoloških instrumenata	•
Obrada instrumenata za robotiku	•
Obrada ginekoloških instrumenata	•
Obrada HNO instrumenata	•
Obrada dentalnih instrumenata	•
Obrada cipela za operacijske dvorane	•
Obrada posuda	•
Obrada bubrežastih posuda	•
Obrada bočica za bebe	•
Obrada instrumenata za operaciju	•
Obrada šupljih instrumenata	•
Obrada instrumenata za ortopedske operacije	•
Obrada igala/svrkla za lednu moždinu	•
Obrada podložaka/pladnjeva	•
Obrada sitastih košara	•
Obrada mjernih cilindara	•
Obrada spremnika kao primjerice spremnika za sredstvo za narkozu	•
Obrada različitog pribora	•
Dimenzije i masa	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	39
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	88

XKM RS 232 10 Med
Komunikacijski modul
sa serijskim sučeljem (RS232) za priključak pisača.

EAN: 4002515832394 / Materijal: 10444420 / Stari broj materijala: 68822002D



Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	110
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	140
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	190
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	295
Neto masa u kg	0,88
Bruto masa u kg	1,15
Norme, ispitiva. i označavanje	
CE	•
UKCA	•