

DA 7198 W Triple Black

Zidne nape

sa štedljivim LED osvjetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



- Jedinstven dizajn s tri zaobljena stakla širine 880 mm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Energetski učinkovita i ravnomjerna rasvjeta – 2 LED-svjetla
- Snažan – 600 m³/h na Booster stupnju
- Ušteda energije uz tihi rad – snažan ECO-motor



EAN: 4002515935736 / Materijal: 10744650 / Stari broj materijala: 28719840D

Izvedba i dizajn	
Boja uređaja	Opsidijan crna
Izvedba	
Zidna napa	•
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebna dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 11-P
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Upravljanje	Tipp tipke s LED
Miele@mobile aplikacija	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Booster stupnjevi	1
Naknadni rad 5/15 min	•
Indikator zasićenja filtra za masnoću	•
Indikator zasićenja aktivnog filtra za masnoću	•
Učinkovitost i održivost	
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini	26
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini	26,0
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
ECO motor	•
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	B
ECO motor (istosmjerni motor)	•
PowerManagement sustav	•
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Komfor pri održavanju	
Unutrašnjost zaslona za paru laka za čišćenje – CleanCover	•
Sustav filtracije	
Broj filtera za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10-slojnih)	1
Osvjetljenje	
Broj x W	2 x 3 W
Jačina osvjetljenja u lx	390 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	160
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	260
Protok zraka na stupnju 3 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	375
Protok zraka na stupnju 1 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	600
Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	40,0
Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	51,0

DA 7198 W Triple Black

Zidne nape

sa štedljivim LED osvetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



EAN: 4002515935736 / Materijal: 10744650 / Stari broj materijala: 28719840D

Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	60,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	72,0
Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	25,0
Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	36,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	45,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re 20µPa) prema EN 60704-2-13	57,0
Kruženje zraka	
Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591	85
Protok zraka na stupnju 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591	165
Protok zraka na stupnju 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591	265
Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591	375
Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	46,0
Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	57,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	66,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	75,0
Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	31,0
Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	42,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	51,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re 20µPa) prema EN 60704-2-13	61,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	440
Ukupna visina kuhinjske nape u načinu rada na kruženje zraka u mm	440
Širina kućišta nape u mm	880
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	440
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	440
Visina kućišta nape u mm	440
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	440
Dubina kućišta nape u mm	433
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	440
Neto težina u kg	21,0
Duljina električnog kabela u m	1,5

DA 7198 W Triple Black

Zidne nape

sa štedljivim LED osvjetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.




EAN: 4002515935736 / Materijal: 10744650 / Stari broj materijala: 28719840D

Sigurnosni priključak	•
Fiksni priključak	•
Minimalna visina iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Minimalni sigurnosni razmak iznad plinske ploče (maks. 12.6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4.5 kW) u mm	650
Broj faza	1
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,11
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Komb. s Miele pločom za kuhanje s WLAN mogućnošću	preporučljivo
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
Dodatni pribor	
Regenerirajući aktivni ugljeni filter	DKF 11-R
Dimovod	DADC 7000

DA 7198 W Triple Black

Zidne nape

sa štedljivim LED osvetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



DA 7198 W – Triple (installation drawing)