

DA 6498 W Pure Black

Zidne nape

sa energetski štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirom.



- Slobodan prostor u visini glave – s dizajnom stakla širine 899 mm 899 mm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Snažan – 610 m³/h na Booster stupnju
- Ušteda energije uz tihi rad – snažan ECO-motor
- Sigurno i lako za čišćenje – Miele CleanCover



EAN: 4002515935699 / Materijal: 10744720 / Stari broj materijala: 28649840D

Izvedba i dizajn	
Boja uređaja	Opsidijan crna
Izvedba	
Zidna napa	•
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 25-P
Dizajn	
Rubno izvlačenje	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Tipke na dodir	•
Upravljanje	Senzorske tipke na staklu
Miele@mobile aplikacija	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Booster stupnjevi	1
Naknadni rad 5/15 min	•
Indikator zasićenja filtra za masnoću	•
Indikator zasićenja aktivnog filtra za masnoću	•
Učinkovitost i održivost	
Godišnja potrošnja energije u kWh po godini	25,1
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	C
ECO motor (istosmjerni motor)	•
PowerManagement sustav	•
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Komfor pri održavanju	
Unutrašnjost zaslona za paru laka za čišćenje – CleanCover	•
Sustav filtracije	
Broj filtera za masnoću od plemenitog čelika perivih u perilici posuđa (10-slojnih)	1
Osvjetljenje	
Broj x W	2 x 3 W
Jačina osvjetljenja u lx	440 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	180
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	280
Protok zraka na stupnju 3 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	380
Protok zraka na stupnju 1 (m ³ /h) u skladu sa EN 61591	610

DA 6498 W Pure Black

Zidne nape

sa energetski štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirom.



EAN: 4002515935699 / Materijal: 10744720 / Stari broj materijala: 28649840D

Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	37,0
Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	45,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	53,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	64,0
Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	22,0
Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	31,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	38,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re 20µPa) prema EN 60704-2-13	49,0
Kruženje zraka	
Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591	110
Protok zraka na stupnju 2 (m³/h) u skladu sa EN 61591	190
Protok zraka na stupnju 3 (m³/h) u skladu sa EN 61591	330
Protok zraka na stupnju 1 (m³/h) u skladu sa EN 61591	490
Jačina zvuka za stupnju 1 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	42,0
Jačina zvuka za stupnju 2 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	51,0
Jačina zvuka na stupnju 3 (dB(A) re 1pW) u skladu sa EN 60704-3	60,0
Jačina zvuka na Booster stupnju 1 (dB(A) re 1 pW) u skladu sa EN 60704-3	69,0
Zvučni tlak na stupnju 1 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	28,0
Zvučni tlak na stupnju 2 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	36,0
Zvučni tlak na stupnju 3 (dB(A) re 20 µPa) u skladu sa EN 60704-2-13	46,0
Zvučni tlak na Booster stupnju 1 (dB(A) re 20µPa) prema EN 60704-2-13	54,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	550
Ukupna visina kuhinjske nape u načinu rada na kruženje zraka u mm	550
Širina kućišta nape u mm	899
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	550
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	550
Visina kućišta nape u mm	550
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	550

DA 6498 W Pure Black

Zidne nape

sa energetski štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirom.




EAN: 4002515935699 / Materijal: 10744720 / Stari broj materijala: 28649840D

Dubina kućišta nape u mm	530
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	550
Neto težina u kg	25,0
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Fiksni priključak	•
Minimalna visina iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Minimalni sigurnosni razmak iznad plinske ploče (maks. 12.6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4.5 kW) u mm	650
Broj faza	1
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,08
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Komb. s Miele pločom za kuhanje s WLAN mogućnošću	preporučljivo
Isporučeni pribor	
Redukcijski nastavak sa 150 na 125 mm Ø	•
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
Dodatni pribor	
Regenerirajući aktivni ugljeni filter	DKF 25-R
Dimovod	DADC 6000

Zidne nape

80 | 40



DA 6498 W (installation drawing)