

DA 5798 W Next Step

Zidne nape

sa štedljivim LED osvjetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



- Dizajn – kombinacija stakla i čelika širine 893 mm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Snažan – 600 m³/h na Booster stupnju
- Ušteda energije uz tihi rad – snažan ECO-motor
- Učinkovita filtracija – filter od plemenitog čelika s 10 slojeva

EAN: 4002515935590 / Materijal: 10749620 / Stari broj materijala: 28579850D

Izvedba	
Zidna napa	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Plemeniti čelik
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUW 20
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 12-P
Dizajn	
RAL boja dostupna kao posebna izvedba	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Miele@mobile aplikacija	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Booster stupnjevi	1
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Indikator zasićenja filtra za masnoću	•
Indikator zasićenja aktivnog filtra za masnoću	•
Silence paket	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	24,1
ECO motor	•
PowerManagement sustav	•
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	2
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	2 x 3 W
Jačina osvjetljenja u lx	550 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na istosmjernu struju (DC-motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	180
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	280
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	380
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	600
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	35,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	44,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	52,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	63,0

DA 5798 W Next Step

Zidne nape

sa štedljivim LED osvjetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



EAN: 4002515935590 / Materijal: 10749620 / Stari broj materijala: 28579850D

Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	29,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	37,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	110
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	190
Protok zraka, intenzivni stupanj (m ³ /h) prema EN 61591	460
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	320
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	45,0
Zvučna snaga, intenzivni stupanj (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3	72,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	63,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	30,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	38,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
Zvučni tlak, intenzivni stupanj (dB(A) re20μPa) n. EN 60704-2-13	57,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	660–980
Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm	790–1110
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	660
Širina kućišta nape u mm	893
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	980
Visina kućišta nape u mm	34
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	790
Dubina kućišta nape u mm	520
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	1110
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	22,0
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,08
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1

DA 5798 W Next Step

Zidne nape

sa štedljivim LED osvetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



EAN: 4002515935590 / Materijal: 10749620 / Stari broj materijala: 28579850D

Frekvencija u Hz

50

Upute za montažu

Priključak za odvod zraka gore

•

Priključak za odvod zraka gore i straga

•

Promjer ispušnog nastavka u mm

150

Teleskopski dimovod

•

Komb. s Miele pločom za kuhanje s WLAN mogućnošću

preporučljivo

Isporučeni pribor

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka

•

Dodatni pribor


Regenerirajući aktivni ugljeni filter

DKF 12-R

DA 5798 W Next Step

Zidne nape

sa štedljivim LED osvetljenjem i tipkama za praktično upravljanje.



DA5796W, DA5798W (installation drawing)