

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Zidne nape

sa energetski štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.



- Obiteljski dizajn – u skladu s Miele ugradbenim uređajima
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Snažan – 640 m³/h na Booster stupnju
- Ušteda energije uz tihi rad – snažan ECO-motor
- Ugodno tiho – Miele Silence paket

A++

EAN: 4002515935934 / Materijal: 10750300 / Stari broj materijala: 28669830D

Izvedba	
Zidna napa	•
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potreban dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUW 20
Potreban dodatni aktivni ugljeni filter	DKF 12-P
Dizajn	
Boja	Briljantno bijela
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Upravljanje na dodir	•
Miele@mobile aplikacija	•
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Silence paket	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Učinkovitost i održivost	
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	24,6
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	24,6
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	3
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	3 x 3 W
Jačina osvjetljenja u Lx	670 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na istosmjernu struju (DC-motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	200
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	300
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	400
Protok zraka, Booster stupanj (m ³ /h)	640
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	36,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	44,0

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Zidne nape

sa energetski štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.



EAN: 4002515935934 / Materijal: 10750300 / Stari broj materijala: 28669830D

Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	52,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	63,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	29,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	37,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	110
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	185
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	315
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	460
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	45,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	63,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	72,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	30,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	38,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	48,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	57,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Ukupna visina nape za odvod zraka i vanjskim ventilatorom u mm	710–1030
Ukupna visina nape za kruženje zraka i vanjskim ventilatorom u mm	840–1160
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	710
Širina kućišta nape u mm	898
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1030
Visina kućišta nape u mm	85
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	840
Dubina kućišta nape u mm	500
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	1160
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	26,0
Duljina električnog kabela u m	1,5
Sigurnosni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,08

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Zidne nape

sa energetski štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.




EAN: 4002515935934 / Materijal: 10750300 / Stari broj materijala: 28669830D

Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50
Upute za montažu	
Priključak za odvod zraka gore	•
Priključak za odvod zraka gore i straga	•
Promjer ispušnog nastavka u mm	150
Teleskopski dimovod	•
Komb. s Miele pločom za kuhanje s WLAN mogućnošću	preporučljivo
Isporučeni pribor	
Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
Dodatni pribor	
Aktivni ugljeni filter	Nein
Regenerirajući aktivni ugljeni filter	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Zidne nape

sa energetske štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)