

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočne nape

sa energetske štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.



- Obiteljski dizajn – u skladu s Miele ugradbenim uređajima
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Snažan – 730 m<sup>3</sup>/h na Booster stupnju
- Ušteda energije uz tihi rad – snažan ECO-motor
- Ugodno tiho – Miele Silence paket



EAN: 4002515937006 / Materijal: 10750490 / Stari broj materijala: 28669855D

<b>Izvedba</b>	
Otočna napa	•
<b>Izvedba i dizajn</b>	
Boja	Plemeniti čelik
<b>Načini rada</b>	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebna dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUI 32
Potrebna dodatni aktivni ugljeni filter	DKF12-1
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Upravljanje na dodir	•
Miele@mobile aplikacija	•
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra	•
Silence paket	•
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	32,1
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
PowerManagement sustav	•
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	32,1
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
<b>Sustav filtracije</b>	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	3
<b>Osvjetljenje</b>	
LED	•
Broj x W	4 x 3 W
Jačina osvjetljenja u lx	820 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
<b>Ventilator</b>	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na istosmjernu struju (DC-motor)	•
<b>Odvod zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	200
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	320
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	450
Protok zraka, Booster stupanj (m <sup>3</sup> /h)	730
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	35,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	44,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočne nape

sa energetske štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.



EAN: 4002515937006 / Materijal: 10750490 / Stari broj materijala: 28669855D

Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, Booster stupanj (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	65,0
Zvučni tlak u stupnju rada 1 (dB(A) re20μPa)	20,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	29,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	38,0
Zvučni tlak, Booster stupanj (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	50,0
<b>Kruženje zraka</b>	
Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	115
Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	210
Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	330
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591	480
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	45,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	55,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	73,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	30,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	49,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	58,0
<b>Sigurnost</b>	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	705
Širina kućišta nape u mm	898
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1005
Visina kućišta nape u mm	85
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	765
Dubina kućišta nape u mm	598
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	1075
Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
Neto težina u kg	35,0
Fiksni priključak	•
Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik ≤ 4,5 kW) u mm	650
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,11
Napon u V	230
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Frekvencija u Hz	50

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočne nape

sa energetski štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.



EAN: 4002515937006 / Materijal: 10750490 / Stari broj materijala: 28669855D

#### Upute za montažu

Prikjučak za odvod zraka gore

•

Promjer ispušnog nastavka u mm

150

Teleskopski dimovod

•

Komb. s Miele pločom za kuhanje s WLAN mogućnošću

preporučljivo

#### Isporučeni pribor

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka

•

#### Dodatni pribor

Aktivni ugljeni filter

Nein


Regenerirajući aktivni ugljeni filter

DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočne nape

sa energetske štedljivim LED osvetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)