

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočne nape

sa energetski štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.



- Obiteljski dizajn – u skladu s Miele ugradbenim uređajima
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Snažan – 730 m³/h na Booster stupnju
- Ušteda energije uz tihi rad – snažan ECO-motor
- Ugodno tiho – Miele Silence paket



EAN: 4002515937006 / Materijal: 10750490 / Stari broj materijala: 28669855D

Izvedba	
Otočna napa	•
Izvedba i dizajn	
Boja	Plemeniti čelik
Načini rada	
Vrsta provođenja zraka	Mogućnost pregradnje
Potrebna dodatni set za pregradnju na kruženje zraka	DUI 32
Potrebna dodatni aktivni ugljeni filter	DKF12-1
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Elektroničko upravljanje	•
Razine snage (broj bez Booster stupnja)	3
Upravljanje na dodir	•
Miele@mobile aplikacija	•
Booster stupnjevi	1
Programiranje isključivanja Booster stupnja	•
Naknadni rad 5/15 min	•
Prikaz zasićenosti filtra za masnoću	•
Indikator zasićenja filtra za masnoću	•
Indikator zasićenja aktivnog filtra za masnoću	•
Silence paket	•
Učinkovitost i održivost	
Godišnja potrošnja energije u kWh/godini	32,1
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Razred učinkovitosti filtriranja masnoće	A
PowerManagement sustav	•
Razred učinkovitosti dinamike fluida	A
Razred učinkovitosti osvjetljenja	A
Komfor pri održavanju	
CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje	•
Sustav filtracije	
Broj perivih u perilici posuđa Metalni filteri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni)	3
Osvjetljenje	
LED	•
Broj x W	4 x 3 W
Jačina osvjetljenja u lx	820 lx
Temperatura boje u K	3500 Kelvin
Funkcija prigušivanja osvjetljenja	•
Ventilator	
Ventilator s dvostranim usisavanjem	•
Motor na istosmjernu struju (DC-motor)	•
Odvod zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	200
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	320
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočne nape

sa energetske štedljivim LED osvetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.



EAN: 4002515937006 / Materijal: 10750490 / Stari broj materijala: 28669855D

Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h)	730
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	35,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	44,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	53,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	65,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	20,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	29,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	38,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	50,0
Kruženje zraka	
Protok zraka, stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	115
Protok zraka, stupanj 2 (m ³ /h) prema EN 61591	210
Protok zraka, stupanj 3 (m ³ /h) prema EN 61591	330
Protok zraka, Booster stupanj 1 (m ³ /h) prema EN 61591	480
Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	45,0
Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	55,0
Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	64,0
Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3	73,0
Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	30,0
Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	40,0
Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	49,0
Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13	58,0
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Kaljeno sigurnosno staklo (ESG)	•
Tehnički podaci	
Ukupna mini. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	705
Širina kućišta nape u mm	898
Ukupna maks. visina nape za odvod zraka i vanjsku izvedbu u mm	1005
Visina kućišta nape u mm	85
Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm	765
Dubina kućišta nape u mm	598
Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm	1075
Neto težina u kg	35,0
Fiksni priključak	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočne nape

sa energetski štedljivim LED osvjetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirrom.



EAN: 4002515937006 / Materijal: 10750490 / Stari broj materijala: 28669855D

Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm	450
---	-----

Minimalna udaljenost iznad plinske ploče za kuhanje (maks. 12,6 kW ukupne snage, plamenik $\leq 4,5$ kW) u mm	650
---	-----

Broj faza	1
-----------	---

Ukupna priključna vrijednost u kW	0,11
-----------------------------------	------

Napon u V	230
-----------	-----

Osigurač u A	10
--------------	----

Frekvencija u Hz	50
------------------	----

Upute za montažu

Priključak za odvod zraka gore	•
--------------------------------	---

Promjer ispušnog nastavka u mm	150
--------------------------------	-----

Teleskopski dimovod	•
---------------------	---

Komb. s Miele pločom za kuhanje s WLAN mogućnošću	preporučljivo
---	---------------

Isporučeni pribor

Zaklopka za sprječavanje povrata zraka	•
--	---


Dodatni pribor

Regenerirajući aktivni ugljeni filter	DKF 12-R
---------------------------------------	----------

DA 6698 D Puristic Version 6000

Otočne nape

sa energetski štedljivim LED osvetljenjem i jednostavnim upravljanjem dodirom.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)