

M 500-2000 [EL] LACO

Valjak za glačanje, elektro

s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 2000 mm.



- Snaga 75.0 kg/h*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 2000 mm
- Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito
- 25 % viši učinak glačanja – patent. Air-Stream-korito (opcija)
- Ravnomj. zagrija. valjka za glačanje – učinkovit sustav s uljem
- Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema uređaja

EAN: 4002515961766 / Materijal: 10817600 / Stari broj materijala: 53502006D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Punjenje i pražnjenje s prednje strane
Mogućnost zidnoj postavljanja	•
Linija	Professional
Vanjska obloga	Željezno siva
Promjer valjka u mm	500
Radna širina u mm	2000
Materijal korita valjka	Čelik (LACO)
Obloga valjka za glačanje	Lamelni namot (opcija), Okrugli namot
Navlaka valjka	Aramid-navlaka (opcija), Poliesterska krpa
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za praonice i glačaoalice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Podaci o snazi	
Maks. snaga valjka za glačanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h	75,0
Upravljanje	
Minimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	1,5
Maksimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	5,5
Podesivi jezici na zaslonu	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N AC 380-420V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	30,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	33,19
Osigurač u A	50
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna protočna pumpa	•
Količina ulja u l	90
Dimenzije i težina	
Vanjske dimenzije, visina u mm	1265
Vanjske dimenzije, širina u mm	2840
Vanjske dimenzije, dubina u mm	1125
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1400
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	3200
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1400
Neto masa u kg	1200
Bruto masa u kg	1230
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Produljiv izlazni stol (opcija)	•

M 500-2000 [EL] LACO

Valjak za glačanje, elektro

s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 2000 mm.



EAN: 4002515961766 / Materijal: 10817600 / Stari broj materijala: 53502006D

Automatika zaštite za prste/zaštitna letvica za prste	•
Nožni prekidač (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvajač rublja	•
Kutija za rublje	•
Poklopac	•
Funkcija stanke	•
Povećana brzina glačanja valjkom za glačanje (opcija)	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Air-Stream korito (opcija)	•
Prekidač u slučaju nužde	•
Podesiva zaklopka za odvod zraka (opcija)	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključivanja	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Norme, ispitivanje i označavanje	
CE	•
TÜV	•
CSA	•