

## M 500-2200 [EL] LACO

Valjak za glačanje, elektro

s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 2200 mm.



- Snaga 82.0 kg/h\*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 2200 mm
- Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito
- 25 % viši učinak glačanja – patent. Air-Stream-korito (opcija)
- Ravnomj. zagrija. valjka za glačanje – učinkovit sustav s uljem
- Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema uređaja

EAN: 4002515961773 / Materijal: 10817610 / Stari broj materijala: 53502206D

| <b>Izvedba i oprema</b>  |  |
|--|--|
| Izvedba  | Punjenje i pražnjenje s prednje strane     |
| Linija   | Professional                               |
| Vanjska obloga   | Željezno siva                              |
| Promjer valjka u mm  | 500  |
| Radna širina u mm  | 2200                                       |
| Materijal korita valjka  | Čelik (LACO)                               |
| Obloga valjka za glačanje  | Lamelni namot (opcija), Okrugli namot      |
| Navlaka valjka   | Aramid-navlaka (opcija), Poliesterska krpa |
| <b>Primjena</b>  |  |
| Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju                          | •  |
| Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama | •  |
| Prikladno za praonice i glačaoalice rublja                         | •  |
| Prikladno za bolnice   | •  |
| <b>Podaci o snazi</b>  |  |
| Maks. snaga valjka za glačanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h       | 82,0                                       |
| <b>Upravljanje</b>   |  |
| Minimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.   | 1,5  |
| Maksimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.  | 5,5  |
| Podesivi jezici na zaslonu   | •  |
| <b>Standardni električni priključak</b>                            |  |
| Vrsta grijanja   | Elektro                                    |
| Električni priključak  | 3N AC 380-420V 50HZ                        |
| Snaga grijanja električno u kW                                     | 35,00                                      |
| Ukupna priključna vrijednost u kW                                  | 38,19                                      |
| Osigurač u A   | 63   |
| Posebni napon (opcija)   | •  |
| <b>Nositelj topline</b>  |  |
| Uljna protočna pumpa   | •  |
| Količina ulja u l  | 90   |
| <b>Dimenzije i težina</b>  |  |
| Vanjske dimenzije, visina u mm                                     | 1265                                       |
| Vanjske dimenzije, širina u mm                                     | 3040                                       |
| Vanjske dimenzije, dubina u mm                                     | 1125                                       |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm                               | 1400                                       |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm                               | 3400                                       |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm                               | 1400                                       |
| Neto masa u kg   | 1270                                       |
| Bruto masa u kg  | 1300                                       |
| <b>Vrijednosti emisije</b>   |  |
| Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu                      | 70 dB(A) re 20 µPa                         |
| <b>Oprema</b>  |  |
| Produljiv izlazni stol (opcija)                                    | •  |
| Automatika zaštite za prste/zaštitna letvica za prste              | •  |

M 500-2200 [EL] LACO

Valjak za glačanje, elektro

s umetanjem i izdavanjem rublja s prednje strane te radne širine od 2200 mm.



EAN: 4002515961773 / Materijal: 10817610 / Stari broj materijala: 53502206D

|   |   |
|---|---|
| Nožni prekidač (opcija)                               | • |
| Dublji uvodni stol (opcija)                           | • |
| Easy-Clamp spojnica (opcija)                          | • |
| Odvajač rublja  | • |
| Kutija za rublje                                      | • |
| Poklopac  | • |
| Funkcija stanke                                       | • |
| Povećana brzina glačanja valjkom za glačanje (opcija) | • |
| Fleksibilno, laserski zavareno korito                 | • |
| Air-Stream korito (opcija)                            | • |
| Prekidač u slučaju nužde                              | • |
| Podesiva zaklopka za odvod zraka (opcija)             | • |
| Dodatna oprema neovisna o uređaju                     | • |
| <b>Mogućnosti priključivanja</b>                      |   |
| Kutija za kovanice (opcija)                           | • |
| Stroj za umetanje (opcija)                            | • |
| Slaganje (opcija)                                     | • |
| <b>Norme, ispitivanje i označavanje</b>               |   |
| CE  | • |
| TÜV   | • |
| CSA   | • |