

D 500-2500 [G] LACO

Valjak za glačanje, plin

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2500 mm.



- Snaga 95.0 kg/h*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 2500 mm
- Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito
- 25 % viši učinak glačanja – patent. Air-Stream-korito (opcija)
- Ravnomjerno grijanje korita – modul. plinski plamenik (opcija)
- Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema uređaja

EAN: 4002515961902 / Materijal: 10817770 / Stari broj materijala: 53502535D

| Izvedba i oprema | |
|--|---|
| Izvedba | Punjenje s prednje strane i pražnjenje sa stražnje strane |
| Linija | Professional |
| Vanjska obloga | Željezno siva |
| Promjer valjka u mm | 500 |
| Radna širina u mm | 2500 |
| Materijal korita valjka | Čelik (LACO) |
| Obloga valjka za glačanje | Lamelni namot (opcija), Okrugli namot |
| Navlaka valjka | Aramid-navlaka (opcija), Poliesterska krpa |
| Primjena | |
| Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama | • |
| Prikladno za praonice i glačaoalice rublja | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Podaci o snazi | |
| Maks. snaga valjka za glačanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h | 95,0 |
| Upravljanje | |
| Minimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min. | 1,5 |
| Maksimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min. | 5,5 |
| Podesivi jezici na zaslonu | • |
| Standardni električni priključak | |
| Vrsta grijanja | Plin |
| Električni priključak | 3N AC 380-420V 50HZ |
| Snaga grijanja električno u kW | 0,00 |
| Snaga grijanja na plin u kW | 47,00 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 3,19 |
| Osigurač u A | 16 |
| Posebni napon (opcija) | • |
| Nositelj topline | |
| Uljna protočna pumpa | • |
| Količina ulja u l | 50 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjske dimenzije, visina u mm | 1245 |
| Vanjske dimenzije, širina u mm | 3380 |
| Vanjske dimenzije, dubina u mm | 1725 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1400 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 3700 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 1600 |
| Neto masa u kg | 1350 |
| Bruto masa u kg | 1380 |
| Vrijednosti emisije | |
| Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu | 70 dB(A) re 20 µPa |

D 500-2500 [G] LACO

Valjak za glačanje, plin

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2500 mm.



EAN: 4002515961902 / Materijal: 10817770 / Stari broj materijala: 53502535D

| Oprema | |
|---|---|
| Uljni plamenik (opcija) | • |
| Set za tekući plin (opcija) | • |
| Trograni ventil (opcija) | • |
| Produljiv izlazni stol (opcija) | • |
| Automatika zaštite za prste/zaštitna letvica za prste | • |
| Nožni prekidač (opcija) | • |
| Dublji uvodni stol (opcija) | • |
| Easy-Clamp spojnica (opcija) | • |
| Odvajač rublja | • |
| Kutija za rublje | • |
| Povrat rublja (opcija) | • |
| Poklopac | • |
| Funkcija stanke | • |
| Fleksibilno, laserski zavareno korito | • |
| Air-Stream korito (opcija) | • |
| Podesiva zaklopka za odvod zraka (opcija) | • |
| Dotatna oprema neovisna o uređaju | • |
| Mogućnosti priključivanja | |
| Kutija za kovanice (opcija) | • |
| Stroj za umetanje (opcija) | • |
| Slaganje (opcija) | • |
| Norme, ispitivanje i označavanje | |
| CE | • |
| TÜV | • |
| CSA | • |
| AGA | • |