


## D 500-3000 [G] LACO

Valjak za glačanje, plin

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 3000 mm.



- Snaga 115.0 kg/h\*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 3000 mm
- Ravnomjerno grijanje korita – modul. plinski plamenik (opcija)
- Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema uređaja
- Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito
- 25 % viši učinak glačanja – patent. Air-Stream-korito (opcija)

EAN: 4002515962015 / Materijal: 10817780 / Stari broj materijala: 53503035D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Punjenje s prednje strane i pražnjenje sa stražnje strane
Linija	Professional
Vanjska obloga	Željezno siva
Promjer valjka u mm	500
Radna širina u mm	3000
Materijal korita valjka	Čelik (LACO)
Obloga valjka za glačanje	Lamelni namot (opcija), Okrugli namot
Navlaka valjka	Aramid-navlaka (opcija), Poliesterska krpa
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za praoalice i glačalice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Podaci o snazi	
Maks. snaga valjka za glačanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h	115,0
Upravljanje	
Minimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	1,5
Maksimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	5,5
Podesivi jezici na zaslonu	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Plin
Električni priključak	3N AC 380-420V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	0,00
Snaga grijanja na plin u kW	52,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,19
Osigurač u A	16
Posebni napon (opcija)	•
Nositelj topline	
Uljna protočna pumpa	•
Količina ulja u l	50
Dimenzije i težina	
Vanjske dimenzije, visina u mm	1245
Vanjske dimenzije, širina u mm	3880
Vanjske dimenzije, dubina u mm	1725
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1400
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	4200
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1600
Neto masa u kg	1475
Bruto masa u kg	1505
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa

D 500-3000 [G] LACO

Valjak za glačanje, plin

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 3000 mm.



EAN: 4002515962015 / Materijal: 10817780 / Stari broj materijala: 53503035D

<b>Oprema</b>	
Uljni plamenik (opcija)	•
Set za tekući plin (opcija)	•
Trograni ventil (opcija)	•
Produljiv izlazni stol (opcija)	•
Automatika zaštite za prste/zaštitna letvica za prste	•
Nožni prekidač (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvajač rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija stanke	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Air-Stream korito (opcija)	•
Podesiva zaklopka za odvod zraka (opcija)	•
Dotatna oprema neovisna o uređaju	•
<b>Mogućnosti priključivanja</b>	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
<b>Norme, ispitivanje i označavanje</b>	
CE	•
TÜV	•
CSA	•
AGA	•