

D 500-2500 [S] LACO

Valjak za glačanje, para

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2500 mm.



- Ravnomj. zagrija. valjka za glačanje – učinkovit sustav s uljem
- Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema uređaja
- Snaga 85.0 kg/h*, promjer valjka 500 mm, širina radne površine 2500 mm
- Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito
- 25 % viši učinak glačanja – patent. Air-Stream-korito (opcija)

EAN: 4002515962138 / Materijal: 10817920 / Stari broj materijala: 53502545D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Punjenje s prednje strane i pražnjenje sa stražnje strane
Linija	Professional
Vanjska obloga	Željezno siva
Promjer valjka u mm	500
Radna širina u mm	2500
Materijal korita valjka	Čelik (LACO)
Obloga valjka za glačanje	Lamelni namot (opcija), Okrugli namot
Navlaka valjka	Aramid-navlaka (opcija), Poliesterska krpa
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za praonice i glačaoice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Podaci o snazi	
Maks. snaga valjka za glačanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h	85,0
Upravljanje	
Minimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	1,5
Maksimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	5,5
Podesivi jezici na zaslonu	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Para
Električni priključak	3N AC 380-420V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	0,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,99
Osigurač u A	16
Posebni napon (opcija)	•
Dimenzije i težina	
Vanjske dimenzije, visina u mm	1245
Vanjske dimenzije, širina u mm	3380
Vanjske dimenzije, dubina u mm	1725
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1400
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	4200
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1600
Neto masa u kg	1350
Bruto masa u kg	1380
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Produljiv izlazni stol (opcija)	•
Automatika zaštite za prste/zaštitna letvica za prste	•
Nožni prekidač (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•

D 500-2500 [S] LACO

Valjak za glačanje, para

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2500 mm.



EAN: 4002515962138 / Materijal: 10817920 / Stari broj materijala: 53502545D

Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvajač rublja	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija stanke	•
Povećana brzina glačanja valjkom za glačanje (opcija)	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Prekidač u slučaju nužde	•
Podesiva zaklopka za odvod zraka (opcija)	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Mogućnosti priključivanja	
Kutija za kovanice (opcija)	•
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
Norme, ispitivanje i označavanje	
CE	•
TÜV	•
CSA	•