

PG 8582 [WW AD LD]

Uređaj za pranje i dezinfekciju
s doziranjem tekućih sredstava i EcoDry funkcijom.



- Učinak/šarži npr. 8 DIN sitaste košare ili 42 GYN spekulum
- Sigurnost kroz kontrolu – Tlak pranja i nadzor prskalice
- 43 % manja potrošnja vode u usporedbi s prethodnim modelom*
- Praktična podrška sušenju – EcoDry

* u usporedbi s VarioTD programom od G 7882

EAN: 4002515982600 / Materijal: 10859410 / Stari broj materijala: 62858202A

Izvedba i oprema	
Izvedba	Samostojeći uređaj s moguć. podgradnje, uski
Vanjska obloga	Bijela
Mogućnost podgradnje	•
AutoClose – automatsko zaključavanje vrata	•
Zujanje, zvučni signal na kraju programa	•
Konstrukcija za lak servis	•
Primjena	
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za liječničke ordinacije	•
Prikladno za operacijske ambulante	•
Kapacitet	
DIN mrežaste košare po šarži [broj]	8
GYN-spekulumi po šarži [broj]	42
MIC-setovi po šarži [broj]	1-2
AN-setovi po šarži [broj]	2-3
Šuplji instrumenti po šarži [broj]	44
Podaci o snazi	
Optočna pumpa, Qmax u l/min	500
Iskoristivi volumen komore za pranje u l	145,00
Testirani radni sati	15000
Najkraće trajanje programa (čišćenje i dezinfekcija) u min.	22
Maksimalna temperatura naknadnog ispiranja u °C	93
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	TouchControl
Odabir programa	Touch on Metal
Tipke za izravan odabir	•
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Programi [broj]	18
Slobodna programska mjesta [broj]	2
Upravljanje AO vrijednošću	•
Zaštita od prekida programa	•
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
Standardni električni priključak	
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	8,50
Ukupna priključna vrijednost u kW	9,30
Osigurač u A	16
Duljina priključnog kabela u m	1,80
Moguća varijanta napona 1	
Električni priključak	AC 230V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	2,50
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,30
Osigurač u A	16
Priključak za vodu/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1

PG 8582 [WW AD LD]

Uređaj za pranje i dezinfekciju
s doziranjem tekućih sredstava i EcoDry funkcijom.



EAN: 4002515982600 / Materijal: 10859410 / Stari broj materijala: 62858202A

Hladna voda za kondenzator pare [broj]	1
Topla voda [broj]	1
Potreban protočni tlak u kPa	200-1000
DEMI voda [broj]	1
Maksimalna visina pumpanja odvodne pumpe u cm	100
Maksimalna tvrdoća vode (hladna voda/topla voda) u mmol/l	10,70
Odvodna pumpa [DN]	22
Integrirani omekšivač vode	•
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof sustav
Agregat za sušenje	
Protok zraka u m ³ /h	60
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	835
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	600
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	600
Komora za pranje, iskoristiva visina u mm	520
Komora za pranje, iskoristiva širina u mm	530
Neto masa u kg	74
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	940
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	675
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	745
Prostor za pranje, dubina gornje košare u mm	474
Prostor za pranje, dubina donje košare u mm	520
Bruto masa u kg	81
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	1,50
Oprema	
Kontrola volumena doziranja	•
Sučelje za dokumentaciju procesa (opcija)	•
Servisno sučelje	•
Sveobuhvatne komponente (opcija)	•
Programi	
Vario TD Instr 4sita	•
Vario TD Instr 6sita	•
Vario TD Instr 8sita	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD HNO	•
Vario TD HNO +	•
Vario TD HNO optika	•
Special 93°C-10'	•
Oftalmologija	•
Ophtha podmetač A207	•
Bočice za bebe	•
Cipele za operacijske dvorane	•
Odjelni pribor	•
Univerzalni	•
Mogućnosti priključivanja	
Serijsko sučelje RS 232 (opcija)	•

PG 8582 [WW AD LD]
Uređaj za pranje i dezinfekciju
s doziranjem tekućih sredstava i EcoDry funkcijom.