

PG 8582 CD [WW AD CM]

Uređaj za pranje i dezinfekciju

s tekućim doziranjem, sušenjem vrućim zrakom DryPlus i nadzorom vodljivosti.



- Učinkak/šarži npr. 8 DIN sitaste košare ili 1-2 MIC setovi
- Sigurnost – Nadzor tlaka pranja, prskalica i vodljivosti
- 68 % manja potrošnja vode u usporedbi s prethodnim modelom*
- Efikasno sušenje vrućim zrakom – DryPlus
- Apsolutna sigurnost – Moguće povezivanje na procesnu dokumenta.

* u usporedbi s VarioTD programom od G 7892

EAN: 4002515982723 / Materijal: 10859610 / Stari broj materijala: 62858250A

Izvedba i oprema	
Izvedba	Samostojeći uređaj, podgradni, bez poklopca
Vanjska obloga	Plemeniti čelik
Mogućnost podgradnje	•
AutoClose – automatsko zaključavanje vrata	•
Zujanje, zvučni signal na kraju programa	•
Konstrukcija za lak servis	•
Primjena	
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za liječničke ordinacije	•
Prikladno za operacijske ambulante	•
Prikladno za vatrogasnu i spasilačku službu	•
Kapacitet	
DIN mrežaste košare po šarži [broj]	8
GYN-spekulumi po šarži [broj]	42
MIC-setovi po šarži [broj]	1-2
AN-setovi po šarži [broj]	2-3
Šuplji instrumenti po šarži [broj]	44
Podaci o snazi	
Optočna pumpa, Qmax u l/min	500
Iskoristivi volumen komore za pranje u l	145,00
Testirani radni sati	15000
Najkraće trajanje programa (čišćenje i dezinfekcija) u min.	22
Maksimalna temperatura naknadnog ispiranja u °C	93
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	TouchControl
Odabir programa	Touch on Metal
Tipke za izravan odabir	•
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Programi [broj]	19
Slobodna programska mjesta [broj]	2
Upravljanje A0 vrijednošću	•
Zaštita od prekida programa	•
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
Standardni električni priključak	
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	8,50
Ukupna priključna vrijednost u kW	9,30
Osigurač u A	16
Duljina priključnog kabela u m	1,80
Moguća varijanta napona 1	
Električni priključak	AC 230V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	2,50
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,30
Osigurač u A	16

PG 8582 CD [WW AD CM]

Uređaj za pranje i dezinfekciju

s tekućim doziranjem, sušenjem vrućim zrakom DryPlus i nadzorom vodljivosti.



EAN: 4002515982723 / Materijal: 10859610 / Stari broj materijala: 62858250A

Priključak za vodu/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1
Hladna voda za kondenzator pare [broj]	1
Topla voda [broj]	1
Potreban protočni tlak u kPa	200-1000
DEMI voda [broj]	1
Maksimalna visina pumpanja odvodne pumpe u cm	100
Maksimalna tvrdoća vode (hladna voda/topla voda) u mmol/l	10,70
Odvodna pumpa [DN]	22
Integrirani omekšivač vode	•
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof sustav
Agregat za sušenje	
Integrirani agregat za sušenje	•
Ventilator u kW	0,30
Ogrjevni registar u kW	2,20
Protok zraka u m ³ /h	60
Vremenska postavka u koracima po 1 minutu	0-120
Klasa HEPA filtra	H14
Stupanj filtriranja Hepa filtra (prema DIN EN 1822) u %	99,99
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	820
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	900
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	600
Komora za pranje, iskoristiva visina u mm	520
Komora za pranje, iskoristiva širina u mm	530
Neto masa u kg	98
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1095
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	1200
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	800
Prostor za pranje, dubina gornje košare u mm	474
Prostor za pranje, dubina donje košare u mm	520
Bruto masa u kg	133
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostorijsu u Mj/h	1,45
Oprema	
Dodatno integrirane dozirne pumpe (opcija)	•
Kontrola volumena doziranja	•
Sučelje za dokumentaciju procesa (opcija)	•
Servisno sučelje	•
Sveobuhvatne komponente (opcija)	•
Programi	
Vario TD Instr 4sita	•
Vario TD Instr 6sita	•
Vario TD Instr 8sita	•
Vario TD AN	•
Vario TD MIC	•
Vario TD GYN	•
Vario TD HNO	•
Vario TD HNO +	•

PG 8582 CD [WW AD CM]

Uređaj za pranje i dezinfekciju

s tekućim doziranjem, sušenjem vrućim zrakom DryPlus i nadzorom vodljivosti.