

PG 8591 [WW AD]

Termo dezinfektor

s priklj. na toplu i DEMI vodu, tekuć. doziranjem i suše. vrućim zrakom DryPlus.



- Učinak/šarži pr. 44 prijenosni instrumenti bez 44sisaljke
- Sigurnost kroz kontrolu – Tlak pranja i nadzor prskalice
- 67 % manja potrošnja vode u usporedbi s prethodnim modelom*
- Efikasno sušenje vrućim zrakom – DryPlus

* u usporedbi s VarioTD programom od G 7891

EAN: 4002515982754 / Materijal: 10859690 / Stari broj materijala: 63859101A

Izvedba i oprema	
Izvedba	Samostojeći uređaj s moguć. podgradnje, uski
Vanjska obloga	Bijela
Mogućnost podgradnje	•
AutoClose – automatsko zaključavanje vrata	•
Zujanje, zvučni signal na kraju programa	•
Konstrukcija za lak servis	•
Primjena	
Prikladno za zubarske prakse	•
Kapacitet	
Usisni uređaji po šarži [broj]	44
Prijenosni instrumenti po šarži [broj]	44
Podaci o snazi	
Optočna pumpa, Qmax u l/min	500
Najkraće trajanje programa (čišćenje i dezinfekcija) u min.	40
Iskoristivi volumen komore za pranje u l	145,00
Testirani radni sati	15000
Maksimalna temperatura naknadnog ispiranja u °C	93
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	TouchControl
Odabir programa	Touch on Metal
Tipke za izravan odabir	•
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Programi [broj]	7
Slobodna programska mjesta [broj]	2
Upravljanje A0 vrijednošću	•
Zaštita od prekida programa	•
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
Standardni električni priključak	
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	8,50
Ukupna priključna vrijednost u kW	9,30
Osigurač u A	16
Duljina priključnog kabela u m	1,80
Moguća varijanta napona 1	
Električni priključak	AC 230V 50HZ
Snaga grijanja električno u kW	2,50
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,30
Osigurač u A	16
Priključak za vodu/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1
Hladna voda za kondenzator pare [broj]	1
Topla voda [broj]	1
Potrebni protočni tlak u kPa	200-1000
DEMI voda [broj]	1
Maksimalna visina pumpanja odvodne pumpe u cm	100

PG 8591 [WW AD]

Termo dezinfektor

s priklj. na toplu i DEMI vodu, tekuć. doziranjem i suše. vrućim zrakom DryPlus.



EAN: 4002515982754 / Materijal: 10859690 / Stari broj materijala: 63859101A

Maksimalna tvrdoća vode (hladna voda/topla voda) u mmol/l	10,70
Odvodna pumpa [DN]	22
Integrirani omekšivač vode	•
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof sustav
Agregat za sušenje	
Integrirani agregat za sušenje	•
Ventilator u kW	0,30
Ogrjevni registar u kW	2,20
Protok zraka u m ³ /h	60
Vremenska postavka u koracima po 1 minutu	0-120
Klasa HEPA filtra	H13
Stupanj filtriranja Hepa filtra (prema DIN EN 1822) u %	99,95
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	835
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	600
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	600
Komora za pranje, iskoristiva visina u mm	520
Komora za pranje, iskoristiva širina u mm	530
Neto masa u kg	78
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	940
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	675
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	745
Prostor za pranje, dubina gornje košare u mm	474
Prostor za pranje, dubina donje košare u mm	520
Bruto masa u kg	85
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoru u Mj/h	1,65
Oprema	
Kontrola volumena doziranja	•
Sučelje za dokumentaciju procesa (opcija)	•
Servisno sučelje	•
Sveobuhvatne komponente (opcija)	•
Programi	
Vario TD intenzivno	•
Vario TD Dental	•
Vario TD Denal +	•
Special 93°C-10'	•
Mogućnosti priključivanja	
Serijsko sučelje RS 232 (opcija)	•
Oprema	
1 uređaj za doziranje/vrata za sjajilo	•
1 pumpa za doziranje tekućeg sredstva za čišćenje	•
Kondenzator pare	•
Nadzor tlaka pranja	•
Nadzor prskalica	•
Višekomponentni filterni sustav	•
Grijača pumpe s promjenjivim brojem okretaja	•
Izravno spajanje nosača za punjenje	•
DryPlus	•

PG 8591 [WW AD]

Termo dezinfektor

s priklj. na toplu i DEMI vodu, tekuć. doziranjem i suše. vrućim zrakom DryPlus.