


KM 6520 FR

Neovisna električna ploča

sa 4 zone za kuhanje za najviši komfor uz isplativu početnu cijenu.



- Jednostavno upravljanje – EasySelect
- Atraktivan dizajn – 574 mm širine s obuhvatnim okvirom
- Fleksibilno – 4 zona za kuhanje uklj. 1 Vario zona
- Praktičnost – Automatika zakuhanja za svaku zonu
- Sigurno – tri stupnja indikatora preostale topline za svaku zonu

EAN: 4002515996744 / Materijal: 10881980 / Stari broj materijala: 26652010D

Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Elektro
Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Okvir od plemenitog čelika	•
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	4
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Krug zone za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 180
Maks. snaga u W	1800
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	straga lijevo
Vrsta	Krug zone za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 160
Maks. snaga u W	1500
3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	straga desno
Vrsta	Vario-zona za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 120 / Ø 210
Maks. snaga u W	750/2200
4. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda desno
Vrsta	Krug zone za kuhanje
Dimenzija u mm	Ø 145
Maks. snaga u W	1200
Komfor pri korištenju	
Upravljanje putem senzorskih tipki	EasySelect
Boja indikatora	Žuto
Automatika zakuhanja	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Automatika isključivanja	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Podsjetnik minuta	•
Učinkovitost i održivost	
Iskorištavanje preostale topline	•
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Zaštita od pregrijavanja	•

KM 6520 FR

Neovisna električna ploča

sa 4 zone za kuhanje za najviši komfor uz isplativu početnu cijenu.



EAN: 4002515996744 / Materijal: 10881980 / Stari broj materijala: 26652010D

Prikaz preostale topline •

Tehnički podaci

Dimenzije (V x Š x D) u mm 43 x 574 x 504

Dimenzije u mm (širina) 574

Dimenzije u mm (visina) 43

Dimenzije u mm (dubina) 504

Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu 560

Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu 490

Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm 43

Težina u kg 8

Ukupna priključna vrijednost u kW 6,70

Duljina električnog kabela u m 1,4

Napon u V 230

Frekvencija u Hz 50-60

Isporučeni pribor

Strugalica za staklo •

Priključni kabel Da

