

WCR870WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | Automatsko doziranje | QuickPowerWash



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- M Touch – jednostavno upravljanje dodirrom ili pomicanjem prsta
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos®
- QuickPowerWash jamči učinkovite i brze rezultate za samo 49 minuta



EAN: 4002516024293 / Materijal: 10931230 / Stari broj materijala: 11CR8706D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 Chrome Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Krom
Izvedba upravljačke ploče	Ukošena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	MTouch
Učinkovitost čišćenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
Savjetnik pri pranju	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68

WCR870WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I M Touch I Automatsko doziranje I QuickPowerWash



EAN: 4002516024293 / Materijal: 10931230 / Stari broj materijala: 11CR8706D

Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,70
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje	•
Štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
Kvaliteta	
Protutezi od sivog gusa	•

WCR870WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | Automatsko doziranje | QuickPowerWash



EAN: 4002516024293 / Materijal: 10931230 / Stari broj materijala: 11CR8706D

Sigurnost	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	95
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
Isporučeni pribor	
3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•
Raspoloživi jezici na zaslonu	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WCR870WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | Automatsko doziranje | QuickPowerWash




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm