

WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | Automatsko doziranje | QuickPowerWash



EAN: 4002516024422 / Materijal: 10931260 / Stari broj materijala: 11WR8606D

- Testirano na 20 godina savršene njege rublja*
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- M Touch – jednostavno upravljanje dodirnom ili pomicanjem prsta
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje s TwinDos®**
- QuickPowerWash brine o učinkovitim i brzim rezultatima u samo 49 minuta***

* Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: miele.com/20years

** Patent EP 2 784 205

*** Navedeno vrijedi za sve Miele perilice rublja koje omogućuju implementaciju procesa i parametara uređaja opisanih u sažetku izvješća o ispitivanju WL 1110/18.



Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Lopoch bijela s kromiranim prstenom
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	MTouch
Učinkovitost čišćenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
Savjetnik pri pranju	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	A

WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A I 9 kg I 1600 okr/min I M Touch I Automatsko doziranje I QuickPowerWash



EAN: 4002516024422 / Materijal: 10931260 / Stari broj materijala: 11WR8606D

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,70
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje	•
Štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpiranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•


WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | Automatsko doziranje | QuickPowerWash




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm