

WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

S TwinDos, PowerWash i Miele@home za pametnu njegu rublja.



- M Touch – upravljanje preko direktnih tipki ili dodirnom
- Automatsko doziranje sredstva za pranje na tipku – TwinDos
- Najbrža moguća čistoća – QuickPowerWash
- Savršena nadopuna za posebne primjene – CapDosing
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti*

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516024422 / Materijal: 10931260 / Stari broj materijala: 11WR8606D

| | |
|---|-------------------------------------|
| Izvedba | |
| Moguće postavljanje u stup | • |
| Side-by-Side | • |
| Ugradnja ispod radne ploče | • |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Konstrukcija | |
| Linija proizvoda | W1 White Edition |
| Perilica rublja s punjenjem s prednje strane | • |
| Centrifugiranje | |
| Maks. broj okretaja centrifuge | 1600 |
| Prekid nakon ispiranja | • |
| Funkcija „bez centrifuge“ | • |
| Dizajn | |
| Boja uređaja | Lopoč bijela |
| Boja upravljačke ploče | Lopoč bijela |
| Dizajn vrata | Lopoč# bijela s kromiranim prstenom |
| Izvedba upravljačke ploče | 5° nagnuta |
| Vrsta upravljanja | Upravljanje na dodir |
| Zaslou | MTouch |
| Učinkovitost čišćenja | |
| Inovativna tehnologija pranja PowerWash | • |
| Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos | • |
| Primjerena količina doziranja CapDosing | • |
| Opcija mrlje | • |
| Dokazana higijena | • |
| Njega rublja | |
| Sačasti bubanj | • |
| Punjenje u kg | 9,0 |
| Komfor pri korištenju | |
| Umrežavanje s Miele@home | • |
| Odgoda početka programa do 24 h | • |
| Prikaz preostalog vremena | • |
| Prikaz dnevnog vremena | • |
| Prikaz odvijanja programa | • |
| Savjetnik pri pranju | • |
| Info tekst | • |
| Omiljeni programi | • |
| Osvjetljenje bubnja | LED |
| MultiLingua | • |
| AutoClean ladica za doziranje | • |
| AddLoad | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Razred energetske učinkovitosti (A–G) | A |
| Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh | 49 |
| Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l | 48 |
| Razred učinkov. centrifuge | A |
| Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge) | A |

WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

S TwinDos, PowerWash i Miele@home za pametnu njegu rublja.



EAN: 4002516024422 / Materijal: 10931260 / Stari broj materijala: 11WR8606D

| | |
|---|------|
| Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW | 68 |
| Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu | 199 |
| Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W | 0,30 |
| Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W | 0,70 |
| EcoFeedback | • |
| Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“ | • |
| Automatika količine | • |
| Mjerač protoka vode | • |
| Regulacija pjene | • |
| ProfiEco motor | • |
| Programi pranja | |
| QuickPowerWash | • |
| Automatski program plus | • |
| Pamuk | • |
| Jednostavno za održavanje | • |
| Osjetljivo rublje | • |
| Košulje | • |
| Svila (ručno pranje) | • |
| Vuna (ručno pranje) | • |
| Brzi program 20 | • |
| Tamno rublje | • |
| Traper | • |
| Outdoor | • |
| Impregnacija | • |
| Sportska odjeća | • |
| Sportska obuća | • |
| Popluni od perja | • |
| Jastuci | • |
| Perje | • |
| Zavjese | • |
| Pamuk, higijenski program | • |
| Čišćenje uređaja | • |
| Pamuk strelica | • |
| Novo rublje | • |
| Samo ispiranje | • |
| Štirkanje | • |
| Izbacivanje vode/Centrifugiranje | • |
| ECO 40-60 | • |
| Dodatne funkcije | |
| SingleWash | • |
| Kratko | • |
| Namakanje | • |
| Pretpranje | • |
| Više vode | • |
| Dodatno ispiranje | • |
| Posebno tiho | • |
| Predglačanje parom | • |
| Zvučni signal | • |
| AllergoWash | • |

WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

S TwinDos, PowerWash i Miele@home za pametnu njegu rublja.



EAN: 4002516024422 / Materijal: 10931260 / Stari broj materijala: 11WR8606D

| Kvaliteta | |
|--|--|
| Spremnik za lužinu | Plemeniti čelik |
| Protutezi od sivog gusa | • |
| Sigurnost | |
| Zaštita za djecu | • |
| PIN kôd | • |
| Optičko sučelje | • |
| Tehnički podaci | |
| Dimenzije u mm (širina) | 596 |
| Dimenzije u mm (visina) | 850 |
| Dimenzije u mm (dubina) | 643 |
| Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm | 1077 |
| Težina u kg | 94 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,10-2,40 |
| Napon u V | 220-240 |
| Osigurač u A | 10 |
| Frekvencija u Hz | 50 |
| Duljina električnog kabela u m | 2 |
| Isporučeni pribor | |
| 3 kapsule | • |
| UltraPhase 1 + 2 | • |
| Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase | • |
| Raspoloživi jezici na zaslonu | |
| Raspoloživi jezici zna zaslonu s MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , , |


WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


S TwinDos, PowerWash i Miele@home za pametnu njegu rublja.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm