

WWR880WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | SteamCare | Automatsko doziranje



EAN: 4002516024446 / Materijal: 10931270 / Stari broj materijala: 11WR8806D

- Testirano na 20 godina savršene njege rublja\*
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- M Touch – jednostavno upravljanje dodirnom ili pomicanjem prsta
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- Precizno i automatsko doziranje sredstva za pranje s TwinDos®\*\*

\* Tijekom faze razvoja W1 serije perilice rublja Miele je modele i središnje komponente testirao sa 5000 ciklusa pranja (= 5 cikl. pranja tjedno tijekom 50 tjedana), različitim programima. Više: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Patent EP 2 784 205



<b>Izvedba</b>	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
<b>Konstrukcija</b>	
Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
<b>Centrifugiranje</b>	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
<b>Dizajn</b>	
Boja uređaja	Lopoch bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoch bijela
Dizajn vrata	Lopoch bijela s kromiranim prstenom
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslون	MTouch
<b>Učinkovitost čišćenja</b>	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
<b>Njega rublja</b>	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
Savjetnik pri pranju	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	A

WWR880WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | SteamCare | Automatsko doziranje



EAN: 4002516024446 / Materijal: 10931270 / Stari broj materijala: 11WR8806D

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,70
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Osvježavanje (para)	•
Završna obrada parom	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje	•
Štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
<b>Dodatne opcije kod pranja</b>	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•

WWR880WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | SteamCare | Automatsko doziranje




EAN: 4002516024446 / Materijal: 10931270 / Stari broj materijala: 11WR8806D

Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
<b>Sigurnost</b>	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	97
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina crijeva za dovod vode u m	1,60
Duljina crijeva za odvod vode u m	1,50
Duljina električnog kabela u m	2
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•
<b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?], [?][?][?]


WWR880WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | SteamCare | Automatsko doziranje




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm