

WWW980 WPS Passion

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | SteamCare | Topla voda



- Testirano na 20 godina savršene njege rublja
- Ušteda energije u najboljem razredu energetske učinkovitosti A
- M Touch – jednostavno upravljanje dodirnom ili pomicanjem prsta
- SteamCare smanjuje vrijeme glačanja za do 50 % i osvježava Vašu odjeću
- Uštedite do 65 % troškova energije s dodatnim priključkom na toplu vodu



EAN: 4002516038818 / Materijal: 10931310 / Stari broj materijala: 11WW9806D

<b>Izvedba</b>	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
<b>Konstrukcija</b>	
Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
<b>Centrifugiranje</b>	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
<b>Dizajn</b>	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Aluminij srebrna s kromiranim prstenom
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslon	MTouch
<b>Učinkovitost čišćenja</b>	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
<b>Njega rublja</b>	
Saćasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav pare SteamCare	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
Savjetnik pri pranju	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
Prikaz punjenja bubnja i preporuka za doziranje	•
AddLoad	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	A

WWW980 WPS Passion

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | SteamCare | Topla voda



EAN: 4002516038818 / Materijal: 10931310 / Stari broj materijala: 11WW9806D

Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	67
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,70
Priključak na toplu vodu	•
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
<b>Programi pranja</b>	
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Osvježavanje (para)	•
Završna obrada parom	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje	•
Štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
<b>Dodatne opcije kod pranja</b>	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•

WWW980 WPS Passion

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | SteamCare | Topla voda



EAN: 4002516038818 / Materijal: 10931310 / Stari broj materijala: 11WW9806D

Posebno tiho	•
Ravnanje parom	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
<b>Kvaliteta</b>	
Protutezi od sivog gusa	•
<b>Sigurnost</b>	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	643
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1077
Težina u kg	98
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2
Duljina električnog kabela u m	2,0
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
3 kapsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase	•
<b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>	
Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWW980 WPS Passion

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


A | 9 kg | 1600 okr/min | M Touch | SteamCare | Topla voda



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm