

WWW980 WPS Passion

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

Štedljivi svestrani uređaj za ispunjavanje najviših zahtjeva.



- M Touch – upravljanje preko direktnih tipki ili dodirnom
- Automatsko doziranje sredstva za pranje na tipku – TwinDos
- Najbrža moguća čistoća – QuickPowerWash
- Ušteda elektr. energije dodatnim priključkom na dovod tople vode
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti*

* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516038818 / Materijal: 10931310 / Stari broj materijala: 11WW9806D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 White Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1600
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Aluminij srebrna s kromiranim prstenom
Izvedba upravljačke ploče	5° zaobljena
Vrsta upravljanja	Upravljanje na dodir
Zaslون	MTouch
Učinkovitost čišćenja	
Inovativna tehnologija pranja PowerWash	•
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Opcija mrlje	•
Dokazana higijena	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Sustav pare SteamCare	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
Savjetnik pri pranju	•
Info tekst	•
Omiljeni programi	•
Osvjetljenje bubnja	LED
MultiLingua	•
AutoClean ladica za doziranje	•
Automatsko pozicioniranje i zaključavanje bubnja	•
Prikaz punjenja bubnja i preporuka za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48

WWW980 WPS Passion

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

Štedljivi svestrani uređaj za ispunjavanje najviših zahtjeva.



EAN: 4002516038818 / Materijal: 10931310 / Stari broj materijala: 11WW9806D

Razred učinkov. centrifuge	A
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	67
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	199
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,30
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,70
Priključak na toplu vodu	•
EcoFeedback	•
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•
Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
Programi pranja	
QuickPowerWash	•
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje	•
Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Sportska obuća	•
Popluni od perja	•
Jastuci	•
Perje	•
Zavjese	•
Pamuk, higijenski program	•
Osvježavanje (para)	•
Završna obrada parom	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Novo rublje	•
Samo ispiranje	•
Štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40-60	•
Dodatne opcije kod pranja	
SingleWash	•
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•

WWW980 WPS Passion

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

Štedljivi svestrani uređaj za ispunjavanje najviših zahtjeva.

WWW980 WPS Passion

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:


Štedljivi svestrani uređaj za ispunjavanje najviših zahtjeva.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm