

CS 1012-2 G  
ProLine element  
s dva plamenika




- Profi-dizajn -štednjak od plemenitog čelika širine 288 mm
- Posebno fleksibilno – 1 normalni plamenik i 1 jaki plamenik
- Optimalno upravljanje – uz pomoć gumbi i opcije QuickStart
- Posebno sigurno – GasStop&Restart funkcija
- Jednostavno čišćenje – perivi ComfortClean nosači posuđa

EAN: 4002516025405 / Materijal: 10933900 / Stari broj materijala: 27101253D

<b>Vrsta grijanja</b>	
Vrsta grijanja	Plin
<b>Izvedba</b>	
ProLine	•
<b>Dizajn</b>	
Nosači posuđa od gusa (mat, crni, emailirani)	•
Miele logo utisnut u plemeniti čelik	•
Koritasta ploča za kuhanje od plemenitog čelika	•
<b>Oprema zona za kuhanje</b>	
Broj zona za kuhanje	2
<b>1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	naprijed u sredini
Vrsta	Normalni plamenik
Maks. snaga u W	1800
<b>2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje</b>	
Položaj	straga sredina
Vrsta	Jaki plamenik
Maks. snaga u W	3000
<b>Komfor pri korištenju</b>	
Upravljanje putem senzorskih tipki	Regulator
Upravljanje putem regulatora	•
QuickStart	•
<b>Komfor pri održavanju</b>	
Nosači posuđa perivi u perilici posuđa	•
<b>Sigurnost</b>	
Prikaz preostale topline	•
Prikaz topline	•
Indikator rada	•
GasStop & ReStart	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije (V x Š x D) u mm	144 x 288 x 520
Dimenzije u mm (širina)	288
Dimenzije u mm (visina)	144
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	272
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	106
Težina u kg	8
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Duljina električnog kabela u m	2,0
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50
<b>Isporučeni pribor</b>	
Priključni kabel	Da
Komplet sapnica za zemni plin	•
Komplet sapnica za ukapljeni plin	•

CS 1012-2 G  
ProLine element  
s dva plamenika



CS1012G, CS1012-1G, CS1012-2G, CS1013G,  
CS1014G, (installation drawing)