

KM 3034-1

Plinska ploča za kuhanje

sa elektronskim funkcijama za najvišu razinu sigurnosti i komfor upravljanja.



- Optimalno upravljanje – uz pomoć gumbi i opcije QuickStart
- Elegantan dizajn – 806 mm široka plinska ploča na staklu
- Posebno fleksibilno – 5 plamenika uklj. 1 dvostruki wok
- Posebno sigurno – GasStop&Restart funkcija
- Jednostavno čišćenje – perivi ComfortClean nosači posuđa

EAN: 4002516127567 / Materijal: 10939730 / Stari broj materijala: 263034511

Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Plin
Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Nosači posuđa od gusa (mat, crni, emajlirani)	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj zona za kuhanje	5
Snaga plamenika	
Štedni plamenik u kW	1,00
Normalni plamenik u kW	1,70
Jaki plamenik u kW	2,70
Dvostruki plamenik za wok u kW	4,70
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda lijevo
Vrsta	Jaki plamenik
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	straga lijevo
Vrsta	Štedni plamenik
3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	u sredini
Vrsta	Dvostruki plamenik za wok
4. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	straga desno
Vrsta	Normalni plamenik
5. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	sprijeda desno
Vrsta	Normalni plamenik
Komfor pri korištenju	
Boja indikatora	Crvena
Upravljanje putem regulatora	•
Električno paljenje jednim potezom	•
QuickStart	•
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Nosači posuđa perivi u perilici posuđa	•
Sigurnost	
Prikaz topline	•
Indikator rada	•
GasStop & ReStart	•
Tehnički podaci	
Dimenzije (V x Š x D) u mm	53 x 806 x 526
Dimenzije u mm (širina)	806
Dimenzije u mm (visina)	53
Dimenzije u mm (dubina)	526
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	780

KM 3034-1

Plinska ploča za kuhanje

sa elektronskim funkcijama za najvišu razinu sigurnosti i komfor upravljanja.




EAN: 4002516127567 / Materijal: 10939730 / Stari broj materijala: 263034511

Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	78
Težina u kg	20
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,00-0,00
Duljina električnog kabela u m	2,0
Dimenzije u mm (širina)	Hinten rechts
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50-60
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	Ne
Prsten za wok	•
Prsten za manje posude	•

KM 3034-1

Plinska ploča za kuhanje

sa elektronskim funkcijama za najvišu razinu sigurnosti i komfor upravljanja.



KM 3034-1 G (Installation drawing)