

CM 7750 CoffeeSelect  
Samostojeći aparat za kavu  
s CoffeeSelect i AutoDescale za najveću fleksibilnost



- Savršen užitak – CoffeeSelect
- Potpuno automatsko uklanjanje kamenca – AutoDescale
- Uvijek svježije mljevena kava – AromaticSystemFresh
- Istovremena priprema pritiskom na tipku – OneTouch for Two
- Jednostavna komunikacija s uređajem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516071266 / Materijal: 11025330 / Stari broj materijala: 29775020A

| Izvedba i dizajn                                    |                |
|---|----------------|
| Samostojeći aparat za kavu sa sustavom kave u zrnu  | •              |
| Boja  | Opsidijan crna |
| Prednosti   |                |
| AromaticSystemFresh                                 | •              |
| CoffeeSelect  | •              |
| OneTouch priprema                                   | •              |
| OneTouch for Two priprema                           | •              |
| DoubleShot  | •              |
| Mogućnost programiranja korisničkih profila         | 10             |
| Stožasti mlinac za očuvanje arome                   | •              |
| Podesivi stupanj mljevenja                          | •              |
| Moguće druge vrste kave u mljevenom obliku          | •              |
| Mogućnost programiranja količine za mljevenje       | •              |
| Mogućnost programiranja količine vode               | •              |
| Mogućnost programiranja temperature vode            | •              |
| Mogućnost programiranja količine mlijeka            | •              |
| Mogućnost programiranja količine mliječne pjene     | •              |
| Mogućnost programiranja oparivanja                  | •              |
| TeaTimer  | •              |
| Komfor pri korištenju                               |                |
| Umrežavanje s Miele@home                            | •              |
| Zaslon  | CM Touch       |
| CupSensor   | •              |
| Podešavanje mini. visine izlaza napitka u cm        | 8,0            |
| Podešavanje maks. visine izlaza napitka u cm        | 16,0           |
| BrilliantLight                                      | •              |
| Expert način rada                                   | •              |
| Grijana površina za odlaganje šalice                | •              |
| MultiLingua   | •              |
| Broj sorti zrna kave                                | 3              |
| Broj spremnika kave u zrnu                          | 3              |
| Zapremnina spremnika kave A u g                     | 150            |
| Zapremnina spremnika kave B u g                     | 210            |
| Zapremnina spremnika kave C u g                     | 180            |
| Ukupna zapremnina spremniku kave u g                | 540            |
| Zapremnina spremnika za vodu u l                    | 2,2            |
| Zapremnina boce za mlijeko u l                      | 0,7            |
| Zapremnina spremnika za talog                       | 16             |
| Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l     | 0,8            |
| Lako dostupni spremnici                             | •              |
| Prikaz dnevnog vremena                              | •              |
| Prikaz datuma                                       | •              |
| Mogućnost programiranja vremena uključivanja        | •              |
| Mogućnost programiranja vremena isključivanja       | •              |
| Mogućnost programiranja vremena stanja pripravnosti | •              |
| Memorija vremena u h                                | 150            |
| Specijaliteti od kave                               |                |
| Odaberive količine napitka u ml                     | 25-250         |
| Ristretto   | •              |

CM 7750 CoffeeSelect  
 Samostojeći aparat za kavu  
 s CoffeeSelect i AutoDescale za najveću fleksibilnost



EAN: 4002516071266 / Materijal: 11025330 / Stari broj materijala: 29775020A

|   |     |
|---|-----|
| Ristretto dupli   | •   |
| Espresso  | •   |
| Espresso dupli  | •   |
| Kava  | •   |
| Dupla kava  | •   |
| Duga kava   | •   |
| Dupla duga kava   | •   |
| Cappuccino  | •   |
| Cappuccino dupli  | •   |
| Latte macchiato   | •   |
| Latte Macchiato dupli   | •   |
| Vruće mljeko  | •   |
| Vruće mljeko duplo  | •   |
| Mliječna pjena  | •   |
| Mliječna pjena dupla  | •   |
| Espresso macchiato  | •   |
| Espresso Macchiato dupli  | •   |
| Cappuccino Italiano   | •   |
| Cappuccino Italiano dupli   | •   |
| Flat white  | •   |
| Flat white dupli  | •   |
| Café au lait  | •   |
| Café au lait dupli  | •   |
| Caffè latte   | •   |
| Caffè Latte dupli   | •   |
| Caffè americano   | •   |
| Long black  | •   |
| Topla voda  | •   |
| Vruća voda  | •   |
| Crni čaj  | •   |
| Biljni čaj  | •   |
| Voćni čaj   | •   |
| Zeleni čaj  | •   |
| Posuda za kavu  | •   |
| Čajnik  | •   |
| <b>Učinkovitost i održivost</b>   |     |
| Mogućnost rada u Eco načinu rada s uštedom energije                         | •   |
| Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W                     | 0,4 |
| Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W                  | 0,9 |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min           | 20  |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min          | 20  |
| Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min | 20  |
| <b>Komfor pri održavanju</b>  |     |
| AutoDescale   | •   |
| Automatsko ispiranje mliječnih vodova vodom iz spremnika za vodu            | •   |
| Praktični programi čišćenja   | •   |
| Funkcija automatskog ispiranja  | •   |

CM 7750 CoffeeSelect  
 Samostojeći aparat za kavu  
 s CoffeeSelect i AutoDescale za najveću fleksibilnost



EAN: 4002516071266 / Materijal: 11025330 / Stari broj materijala: 29775020A

|   |   |
|---|---|
| ComfortClean                                | •   |
| Uklonjive cjevčice za mlijeko               | •   |
| Uklonjiva komora za pripremu                | •   |
| <b>Sigurnost</b>                            |   |
| Blokada uključivanja                        | •   |
| <b>Tehnički podaci</b>                      |   |
| Širina uređaja u mm                         | 311   |
| Visina uređaja u mm                         | 420   |
| Dubina uređaja u mm                         | 445   |
| Ukupna priključna vrijednost u kW           | 1,45  |
| Napon u V                                   | 220-240   |
| Osigurač u A                                | 10  |
| Broj faza                                   | 1   |
| Duljina električnog kabela u m              | 1,2   |
| <b>Isporučeni pribor</b>                    |   |
| Staklena boca za mlijeko                    | •   |
| Kartuša za uklanjanje kamenca               | •   |
| Tablete za čišćenje                         | •   |
| <b>Raspoloživi jezici na zaslonu</b>        |   |
| Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, româna, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |