

## PG 8056 U [MK SPEEDplus]

Podgradna perilica sa svježom vodom  
s košarama, za rad u hoteljerstvu, gastronomiji i cateringu.



- Maks. učinak pranja\*: 456 tanjuri/h odn. 24 košare/h
- Fleksibilno pranje 2 žičane ili plastične košare po šarži
- Upravljanje zahvaljujući preglednoj upravljačkoj ploči
- Uvijek odgovarajući program – Rješenja prilagođena situacijama
- Prvoklasni rezultati zahvaljujući sustavu pranja svježom vodom

\* Ovisno o mogućnostima ugradnje na mjestu postavljanja (dovod vode / strujni priključak) navedene se vrijednosti mogu mijenjati.

EAN: 4002516074281 / Materijal: 11031780 / Stari broj materijala: 61805620A

Izvedba i oprema	
Izvedba	Podgradna perilica posuđa
Linija	Professional
Model	Speedplus
Sustav pranja	Uređaj s prednjim punjenjem i svježom vodom
Broj razina pranja	2
Prednja strana	Plemeniti čelik
Bočne stijenke	Plemeniti čelik
Pregradivo u samostojeći uređaj	Postolje 1-80, plem. čelika
Primjena	
Prikladno u gastronomiji/barovima	•
Prikladno za hotele	•
Prikladno za pansionere	•
Prikladno za socijalne ustanove	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za restorane brze prehrane	•
Prikladno za sportski klub	•
Podaci o snazi	
Optočna pumpa, Qmax u l/min	390
Najkraće trajanje programa u min.	5
Maksimalna temperatura naknadnog ispiranja u °C	70
Učinkovitost pranja tanjur/h	456
Učinkovitost pranja košara/h	24
Mogućnost pranja plastičnih košara na 2 razine	•
Radni vijek u ciklusima pranja	15000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	TouchControl
Odabir programa	Touch on Metal
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Programi [broj]	13
Indikator tijeka programa	•
Podesivi jezici na zaslonu	•
Jezično neutralno rukovanje	•
Standardni elektr. priključak	
Električni priključak	3N AC 400V 50HZ
Snaga grijanja u kW	8,50
Ukupna priključna vrijednost u kW	8,90
Osigurač u A	16
CEE utikač	•
Duljina priključnog kabela u m	1,70
Moguća varijanta napona 1	
Električni priključak	AC 230V 50HZ
Snaga grijanja u kW	3,00
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,40
Osigurač u A	16
Priključak za vodu/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1
Topla voda [broj]	1

## PG 8056 U [MK SPEEDplus]

Podgradna perilica sa svježom vodom

s košarama, za rad u hoteljerstvu, gastronomiji i cateringu.



EAN: 4002516074281 / Materijal: 11031780 / Stari broj materijala: 61805620A

Potrebna pritisak protoka u barima	0,40-10,00
Odvodna pumpa [DN]	22
Maksimalna visina pumpanja odvodne pumpe u cm	100
Integrirani omekšivač vode	•
Maksimalna tvrdoća vode u mmol/l	10,70
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof sustav
Potrošnja vode po jednom pranju u l	8,00
<b>Dimenzije i masa</b>	
Vanjske dimenzije, visina u mm	820
Vanjske dimenzije, širina u mm	598
Vanjske dimenzije, dubina u mm	580
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	940
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	675
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	745
Iskoristivi prostor za pranje, visina u mm	559
Iskoristivi prostor za pranje, širina u mm	530
Iskoristivi prostor za pranje, dubina gornje košare u mm	474
Iskoristivi prostor za pranje, dubina donje košare u mm	505
Visina umetanja preko poda u mm	216
Neto težina [kg]	63
Bruto masa u kg	69
Maksimalno opterećenje poda u N	1200
<b>Vrijednosti emisije</b>	
Emisija zvučnog tlaka na radnom mjestu (LpA)	47 dB(A) re 20 µPa
Razina zvučne snage (LwA)	59,0
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	1,08
<b>Programi</b>	
Univerzalni	•
Super kratko	•
Kratko	•
Higijenski program	•
Hladno/Pretpranje	•
Čaše	•
Čaše za pivo	•
Pribor za jelo	•
Plastika	•
Ušteda energije/Eco	•
Intenzivno	•
Regeneracija	•
Ispumpavanje	•
<b>Dizajn košara</b>	
1 x gornja košara O 891 za šalice	•
1 x donja košara U 890 za umetke	•
1 x umetak E 810 za desertne tanjuriće	•
2 x umetka E 816 za tanjure	•
2 x umetka E 165 za pribor za jelo	•
Gornja košara podesiva po visini	•
<b>Oprema</b>	
Sušenje	bez
1 kombinirani dozirni uređaj/vrata za prašak za čišćenje i sredstvo za ispiranje	•

## PG 8056 U [MK SPEEDplus]

Podgradna perilica sa svježom vodom  
s košarama, za rad u hoteljerstvu, gastronomiji i cateringu.



EAN: 4002516074281 / Materijal: 11031780 / Stari broj materijala: 61805620A

Prostor za pranje od kvalitetnog plemenitog čelika	•
Spremnik za sol u vratima	•
Perfect GlassCare	•
Podesivo vrijeme zadržavanja temperature	•
Promjenjiva temperatura završnog ispiranja	•
Promjenjiva temperatura ispiranja	•
Promjenjivo vrijeme ispiranja	•
Optičko sučelje	•
Opsežan pribor (opcija)	•
<b>Mogućnosti priključivanja</b>	
Vanjski modul za doziranje za tekuća sredstva za čišćenje	•
Vanjski modul za doziranje za sredstvo za ispiranje	•
<b>Norme, ispitiva. i označavanje</b>	
CE	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•
EMV	•
Zaštita od radijskih smetnji	•
VDE	•
DIN 10512	•
EN 1717	•