

D 800-2500 [EL] LACO

Valjak za glačanje, elektro

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2500 mm.



- Snaga 200.0 kg/h*, promjer valjka 800 mm, širina radne površine 2500 mm
- Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito
- 25 % viši učinak glačanja – patent. Air-Stream-korito (opcija)
- Ravnomj. zagrija. valjka za glačanje – učinkovit sustav s uljem
- Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema uređaja

EAN: 4002516076391 / Materijal: 11035280 / Stari broj materijala: 53802505D

| Izvedba i oprema | |
|--|---|
| Izvedba | Punjenje s prednje strane i pražnjenje sa stražnje strane |
| Linija | Professional |
| Vanjska obloga | Željezno siva |
| Promjer valjka u mm | 800 |
| Radna širina u mm | 2500 |
| Materijal korita valjka | Čelik (LACO) |
| Obloga valjka za glačanje | Lamelni namot (opcija), Okrugli namot |
| Navlaka valjka | Aramid-navlaka (opcija), Poliesterska krpa |
| Primjena | |
| Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama | • |
| Prikladno za praonice i glačaoalice rublja | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Podaci o snazi | |
| Maks. snaga valjka za glačanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h | 200,0 |
| Upravljanje | |
| Vrsta upravljanja | Okretni regulator |
| Zaslon osjetljiv na dodir (opcija) | Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option) |
| Minimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min. | 3,0 |
| Maksimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min. | 12,0 |
| Podesivi jezici na zaslonu | • |
| Standardni električni priključak | |
| Vrsta grijanja | Elektro |
| Električni priključak | 3N AC 400-440V 50HZ |
| Snaga grijanja električno u kW | 75,00 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 81,32 |
| Osigurač u A | 125 |
| Posebni napon (opcija) | • |
| Nositelj topline | |
| Uljna protočna pumpa | • |
| Količina ulja u l | 100 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjske dimenzije, visina u mm | 1615 |
| Vanjske dimenzije, širina u mm | 3740 |
| Vanjske dimenzije, dubina u mm | 2115 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 1700 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 3800 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 1900 |
| Neto masa u kg | 2800 |
| Bruto masa u kg | 2830 |
| Vrijednosti emisije | |
| Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu | 70 dB(A) re 20 µPa |

D 800-2500 [EL] LACO

Valjak za glačanje, elektro

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 2500 mm.



EAN: 4002516076391 / Materijal: 11035280 / Stari broj materijala: 53802505D

Oprema

| | |
|---|---|
| Produljiv izlazni stol (opcija) | • |
| Automatika zaštite za prste/zaštitna letvica za prste | • |
| Nožni prekidač (opcija) | • |
| Perforirana uvodna traka s funkcijom usisa (opcija) | • |
| Dublji uvodni stol (opcija) | • |
| Easy-Clamp spojnica (opcija) | • |
| Odvajač rublja | • |
| Kutija za rublje | • |
| Povrat rublja (opcija) | • |
| Poklopac | • |
| Funkcija stanke | • |
| Fleksibilno, laserski zavareno korito | • |
| Air-Stream korito (opcija) | • |
| Prekidač u slučaju nužde | • |
| Birač programa za dvije temperature (opcija) | • |
| Dodatna oprema neovisna o uređaju | • |
| Mogućnosti priključivanja | |
| Stroj za umetanje (opcija) | • |
| Slaganje (opcija) | • |
| Norme, ispitivanje i označavanje | |
| CE | • |