

## D 800-1300 [S] LACO

Valjak za glačanje, para

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 1300 mm



- Snaga 102.0 kg/h\*, promjer valjka 800 mm, širina radne površine 1300 mm
- Precizno i prilagodljivo – fleksibilno, laserski zavareno korito
- 25 % viši učinak glačanja – patent. Air-Stream-korito (opcija)
- Ravnomj. zagrija. valjka za glačanje – učinkovit sustav s uljem
- Raznolike mogućnosti – opcionalna oprema uređaja

EAN: 4002516076421 / Materijal: 11035330 / Stari broj materijala: 53801345D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Punjenje s prednje strane i pražnjenje sa stražnje strane
Linija	Professional
Vanjska obloga	Željezno siva
Promjer valjka u mm	800
Radna širina u mm	1300
Materijal korita valjka	Čelik (LACO)
Obloga valjka za glačanje	Lamelni namot (opcija), Okrugli namot
Navlaka valjka	Aramid-navlaka (opcija), Poliesterska krpa
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za praonice i glačaoalice rublja	•
Prikladno za bolnice	•
Podaci o snazi	
Maks. snaga valjka za glačanje pri 50 % ostatka vlage u kg/h	102,0
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslon osjetljiv na dodir (opcija)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Minimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	3,0
Maksimalna brzina glačanja valjkom za glačanje, podesiva u m/min.	12,0
Podesivi jezici na zaslonu	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Para
Električni priključak	3N AC 400-440V 50HZ
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,30
Osigurač u A	40
Posebni napon (opcija)	•
Dimenzije i težina	
Vanjske dimenzije, visina u mm	1615
Vanjske dimenzije, širina u mm	2550
Vanjske dimenzije, dubina u mm	2115
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	1700
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	2600
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	1900
Neto masa u kg	1340
Bruto masa u kg	1370
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	70 dB(A) re 20 µPa
Oprema	
Produljiv izlazni stol (opcija)	•
Automatika zaštite za prste/zaštitna letvica za prste	•
Nožni prekidač (opcija)	•

D 800-1300 [S] LACO

Valjak za glačanje, para

s izdavanjem rublja sa stražnje strane i radne širine od 1300 mm



EAN: 4002516076421 / Materijal: 11035330 / Stari broj materijala: 53801345D

Perforirana uvodna traka s funkcijom usisa (opcija)	•
Sinkronizirana uvodna traka (opcija)	•
Dublji uvodni stol (opcija)	•
Easy-Clamp spojnica (opcija)	•
Odvajač rublja	•
Nadzor odvajача rublja (opcija)	•
Kutija za rublje	•
Povrat rublja (opcija)	•
Poklopac	•
Funkcija stanke	•
Fleksibilno, laserski zavareno korito	•
Prekidač u slučaju nužde	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
<b>Mogućnosti priključivanja</b>	
Stroj za umetanje (opcija)	•
Slaganje (opcija)	•
<b>Norme, ispitivanje i označavanje</b>	
CE	•