

## PWM 507 [EL DP]

Professional perilica rublja, mali velikani, s el. grij., s odvodnom pumpom i specifičnim programima za ciljne grupe. Snaga 7.0 kg u 49 min.



- Volumen bubnja 64 l, težina punjenja 7.0 kg
- Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvaliteta
- Jezično neutralni zaslon s okretnim biračem programa – M Select
- Temeljito čišćenje s profesionalnim programima za pranje



EAN: 4002516093909 / Materijal: 11049650 / Stari broj materijala: 51507151D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s pred. punj., u stup
Linija	Performance
Prednja strana	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Plemeniti čelik
Količina punjenja u kg	7,0
Volumen bubnja u l	64
Otvor vrata [Ø] u mm	300
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	167
Smjer otvaranja vrata	desno
Sinkronizirani motor bez potrebe za održavanjem	•
Sačasti bubanj s perforiranom poledinom bubnja	•
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za praonice i glačaoalice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za kućanstvo	•
Prikladno za liječničku i stomatološku ordinaciju	•
Prikladno za petrokemijsku industriju	•
Prikladno za industriju koja se bavi preradom prehrambenih namirnica	•
Prikladno za parkove i terene za slobodno vrijeme	•
Prikladno za državne/socijalne ustanove	•
Podaci o snazi	
Dokazana higijena	•
Specifična potrošnja vode kod priključka na hladnu vodu izražena u l/kg	7,00
Specifična potrošnja energije kod priključka na hladnu vodu izražena u kWh/kg	0,14
Specifična potrošnja vode kod priključka na toplu vodu izražena u l/kg	6,60
Specifična potrošnja energije kod priključka na toplu vodu u kWh/kg	0,06
Potrošnja vode kod priključka na hladnu vodu izražena u l	49,0
Potrošnja energije kod priključka na hladnu vodu izražena u kWh	0,98
Trajanje programa kod priključka na hladnu vodu, izraženo u min.	59
Potrošnja vode kod priključka na toplu vodu izražena u l	46,0
Potrošnja energije kod priključka na toplu vodu izražena u kWh	0,44
Trajanje programa kod priključka na toplu vodu, izraženo u min.	49
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	48
Ostatak vlage pri toplom ispiranju u %	45

## PWM 507 [EL DP]

Professional perilica rublja, mali velikani, s el. grij., s odvodnom pumpom i specifičnim programima za ciljne grupe. Snaga 7.0 kg u 49 min.



EAN: 4002516093909 / Materijal: 11049650 / Stari broj materijala: 51507151D

Broj okretaja centrifuge u o/min.	1600
g-faktor	704
Testirani radni sati	30000
<b>Upravljanje</b>	
Vrsta upravljanja	M Select
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Upravljačka ploča s jednostavnim simbolima	•
Jezik se u svakom trenutku može jednostavno odabrati	•
<b>Doziranje</b>	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
CapDosing	•
Fleksibilni adapter za doziranje	•
Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj]	6
Senzor napunjenosti	•
<b>Standardni električni priključak</b>	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	2N~ 400V 50HZ
Snaga grijanja u kW	5,30
Ukupna priključna vrijednost u kW	5,50
Osigurač u A	16
<b>Moguća varijanta napona 1</b>	
Električni priključak	230V~
Snaga grijanja u kW	2,65
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,85
Osigurač u A	16
<b>Priključak za vodu/odvod vode</b>	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Topla voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Pumpa za lužinu	DN 22
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	850
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	596
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	714
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	940
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	660
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	768
Neto masa u kg	98,0
Bruto masa u kg	102
Maksimalno opterećenje poda u N	2820
<b>Vrijednosti emisije</b>	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	1,00
<b>Oprema</b>	
Trodimen. nadzor neravnoteže centrifugiranja	•
Profi odbojnik	•

## PWM 507 [EL DP]

Professional perilica rublja, mali velikani, s el. grij., s odvodnom pumpom i specifičnim programima za ciljne grupe. Snaga 7.0 kg u 49 min.



EAN: 4002516093909 / Materijal: 11049650 / Stari broj materijala: 51507151D

Otporna prirubnica od plemenitog čelika	•
Dezinfekcijsko ispiranje	•
EcoSpeed	•
Predglačanje	•
Učinkovita tehnika crpnih rebara	•
Nadziranje temperature	•
Posebno grijaće tijelo	•
Automatika količine	•
Brojač protočnog volumena	•
Osvjetljenje bubnja LED, klasa 1	•
Komunikacijski utor	•
Dodavanje rublja	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Postotak recikliranja u %	95
<b>Mogućnosti priključivanja</b>	
Sustav za naplatu (opcija)	•
Optičko sučelje za održavanje	•
Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija)	•
LAN/WLAN modul (opcija)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Norme, ispitivanje i označavanje</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
WEEE	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•