

PDR 507 [EL]

Profesionalna sušilica s odvodom zraka, Mali velikani, s el. grijanjem s izrazito kratkim trajanjem programa. Učinak 7.0 kg 7.0 kg u 37 min minutama.



- Volumen bubnja 130.00 l 130.00 l, težina punjenja 7.0 kg
- Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvaliteta
- Jezično neutralni zaslon s okretnim biračem programa – M Select
- Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry

C

EAN: 4002516086390 / Materijal: 11050510 / Stari broj materijala: 52507452D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s pred. punj., u stup
Linija	Performance
Prednja strana	Plemeniti čelik
Količina punjenja u kg	7,0
Volumen bubnja u l	130,00
Sustav sušenja	Odvod zraka
Otvor vrata [Ø] u mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	167
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Sačasti bubanj od plemenitog čelika	Da
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za čišćenje tekstila	•
Prikladno za praoalice i glačalice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za kućanstvo	•
Prikladno za liječničku i stomatološku ordinaciju	•
Prikladno za petrokemijsku industriju	•
Prikladno za industriju koja se bavi preradom prehrambenih namirnica	•
Prikladno za parkove i terene za slobodno vrijeme	•
Prikladno za državne/socijalne ustanove	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	5,50
Specifična potrošnja energije u kWh/kg	0,50
Specifična potrošnja energije za pamuk/suho za ormar, preostala vlažnost 48 %, u kWh/kg	0,50
Specifična potrošnja energije za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, u kWh/kg	0,42
Odvijanje programa u min.	37
Vrijeme trajanja programa za pamuk/suho za ormar, preostala vlažnost 48 %, izraženo u min.	37
Vrijeme trajanja programa za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, izraženo u min.	32
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	M Select
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Upravljanje programom	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•

PDR 507 [EL]

Profesionalna sušilica s odvodom zraka, Mali velikani, s el. grijanjem s izrazito kratkim trajanjem programa. Učinak 7.0 kg 7.0 kg u 37 min minutama.



EAN: 4002516086390 / Materijal: 11050510 / Stari broj materijala: 52507452D

Upravljačka ploča s jednostavnim simbolima	•
Jezik se u svakom trenutku može jednostavno odabrati	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	3N~ 400V 50/60HZ
Snaga grijanja električno u kW	6,14
Ukupna priključna vrijednost u kW	6,40
Osigurač u A	10
Moguća varijanta napona 1	
Električni priključak	230V~ 50/60HZ
Snaga grijanja u kW	2,99
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,24
Osigurač u A	16
Moguća varijanta napona 2	
Električni priključak	3~ 230V 50/60HZ
Snaga grijanja u kW	6,14
Ukupna priključna vrijednost u kW	6,40
Osigurač u A	16
Dimenzije i težina sušilice	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	850
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	605
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	717
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	940
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	660
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto masa u kg	51,5
Bruto masa u kg	57
Maksimalno opterećenje poda u N	920
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	0,76
Oprema	
Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Aksijalno dovođenje zraka	•
Filtar velike površine	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
Funkcija Nježno	•
Komunikacijski utor	•
Košara za sušilicu (opcija)	•
Osvjetljenje bubnja	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti	C
Godišnja potrošnja energije u kWh	546
Buka u standardnom programu Pamuk suh za ormar pri punom bubnju u db(A)	66
Vrijeme rada u standardnom programu u min.	48
Princip rada	Odvod zraka
Količina punjenja u kg	7,0

PDR 507 [EL]

Profesionalna sušilica s odvodom zraka, Mali velikani, s el. grijanjem s izrazito kratkim trajanjem programa. Učinak 7.0 kg 7.0 kg u 37 min minutama.



EAN: 4002516086390 / Materijal: 11050510 / Stari broj materijala: 52507452D

Mogućnosti priključivanja

Sustav za naplatu (opcija)	•
Optičko sučelje za održavanje	•
Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija)	•
LAN/WLAN modul (opcija)	•

Norme, ispitivanje i označavanje

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
WEEE	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	•