

PWM 907 [EL DP]

Professional perilica rublja, mali velikani, s el. grij., s odvodnom pumpom i specifičnim programima za ciljne grupe. Snaga 7.0 kg u 49 min.



- Volumen bubnja 64 l, težina punjenja 7.0 kg
- Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvaliteta
- Najviši komfor koriš. s Fulltouch-zaslonom u boji – M Touch Flex
- Umreženo za budućnost putem WLAN-a

EAN: 4002516087465 / Materijal: 11050600 / Stari broj materijala: 51907151D

| Izvedba i oprema | |
|---|------------------------------|
| Izvedba | Uređaj s pred. punj., u stup |
| Linija | Performance Plus |
| Prednja strana | Lopoč bijela |
| Boja upravljačke ploče | Plemeniti čelik |
| Količina punjenja u kg | 7,0 |
| Volumen bubnja u l | 64 |
| Otvor vrata [Ø] u mm | 300 |
| Kut otvaranja vrata u stupnjevima | 167 |
| Smjer otvaranja vrata | desno |
| Sinkronizirani motor bez potrebe za održavanjem | • |
| Sačasti bubanj s perforiranom poledinom bubnja | • |
| Primjena | |
| Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju | • |
| Prikladno za praonice rublja | • |
| Prikladno za stambene zgrade i domove | • |
| Prikladno za čišćenje tekstila | • |
| Prikladno za praonice i glačalice rublja | • |
| Prikladno za radnje | • |
| Prikladno za fakultete, škole i vrtiće | • |
| Prikladno za bolnice | • |
| Prikladno za kampove | • |
| Prikladno za sportski klub | • |
| Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness | • |
| Prikladno za liječničku i stomatološku ordinaciju | • |
| Prikladno za petrokemijsku industriju | • |
| Prikladno za industriju koja se bavi preradom prehrambenih namirnica | • |
| Prikladno za parkove i terene za slobodno vrijeme | • |
| Prikladno za državne/socijalne ustanove | • |
| Podaci o snazi | |
| Dokazana higijena | • |
| Specifična potrošnja vode kod priključka na hladnu vodu izražena u l/kg | 7,00 |
| Specifična potrošnja energije kod priključka na hladnu vodu izražena u kWh/kg | 0,14 |
| Specifična potrošnja vode kod priključka na toplu vodu izražena u l/kg | 6,60 |
| Specifična potrošnja energije kod priključka na toplu vodu u kWh/kg | 0,06 |
| Potrošnja vode kod priključka na hladnu vodu izražena u l | 49,0 |
| Potrošnja energije kod priključka na hladnu vodu izražena u kWh | 0,98 |
| Trajanje programa kod priključka na hladnu vodu, izraženo u min. | 59 |
| Potrošnja vode kod priključka na toplu vodu izražena u l | 46,0 |
| Potrošnja energije kod priključka na toplu vodu izražena u kWh | 0,44 |
| Trajanje programa kod priključka na toplu vodu, izraženo u min. | 49 |
| Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u % | 48 |

PWM 907 [EL DP]

Professional perilica rublja, mali velikani, s el. grij., s odvodnom pumpom i specifičnim programima za ciljne grupe. Snaga 7.0 kg u 49 min.



EAN: 4002516087465 / Materijal: 11050600 / Stari broj materijala: 51907151D

| | |
|--|--------------------------------|
| Ostatak vlage pri toplom ispiranju u % | 45 |
| Broj okretaja centrifuge u o/min. | 1600 |
| g-faktor | 704 |
| Testirani radni sati | 30000 |
| Upravljanje | |
| Vrsta upravljanja | M Touch Flex |
| Mogućnost programiranja | Mogućnost programiranja |
| Maks. vrijeme odgode početka u h | 96 |
| Indikator preostalog vremena | • |
| Indikator tijeka programa | • |
| Jezik se u svakom trenutku može jednostavno odabrati | • |
| Doziranje | |
| Kartuše za doziranje | 3 pretinca |
| CapDosing | • |
| Fleksibilni adapter za doziranje | • |
| Maksimalne mogućnosti priključivanja za dozirne pumpe [broj] | 6 |
| Senzor napunjenosti | • |
| Standardni električni priključak | |
| Vrsta grijanja | Elektro |
| Električni priključak | 2N~ 400V 50HZ |
| Snaga grijanja u kW | 5,30 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 5,50 |
| Osigurač u A | 16 |
| Moguća varijanta napona 1 | |
| Električni priključak | 230V~ |
| Snaga grijanja u kW | 2,65 |
| Ukupna priključna vrijednost u kW | 2,85 |
| Osigurač u A | 16 |
| Priključak za vodu/odvod vode | |
| Hladna voda [broj] | 1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem |
| Topla voda [broj] | 1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem |
| Pumpa za lužinu | DN 22 |
| Dimenzije i težina | |
| Vanjska dimenzija, neto visina u mm | 850 |
| Vanjska dimenzija, neto širina u mm | 596 |
| Vanjska dimenzija, neto dubina u mm | 714 |
| Vanjska dimenzija, bruto visina u mm | 940 |
| Vanjska dimenzija, bruto širina u mm | 660 |
| Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm | 768 |
| Neto masa u kg | 101,0 |
| Bruto masa u kg | 105 |
| Maksimalno opterećenje poda u N | 2820 |
| Vrijednosti emisije | |
| Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Predaja topline u prostoru u MJ/h | 1,00 |
| Oprema | |
| Trodimen. nadzor neravnoteže centrifugiranja | • |

PWM 907 [EL DP]

Professional perilica rublja, mali velikani, s el. grij., s odvodnom pumpom i specifičnim programima za ciljne grupe. Snaga 7.0 kg u 49 min.



EAN: 4002516087465 / Materijal: 11050600 / Stari broj materijala: 51907151D

| | |
|---|----|
| Profi odbojnik | • |
| Otporna prirubnica od plemenitog čelika | • |
| Dezinfekcijsko ispiranje | • |
| EcoSpeed | • |
| Predglačanje | • |
| Učinkovita tehnika crpnih rebara | • |
| Nadziranje temperature | • |
| Posebno grijaće tijelo | • |
| Automatika količine | • |
| Brojač protočnog volumena | • |
| Osvjetljenje bubnja LED, klasa 1 | • |
| Komunikacijski utor | • |
| Dodavanje rublja | • |
| Dodatna oprema neovisna o uređaju | • |
| Učinkovitost i održivost | |
| Postotak recikliranja u % | 95 |
| Mogućnosti priključivanja | |
| Sustav za naplatu (opcija) | • |
| Optičko sučelje za održavanje | • |
| Isključivanje vršnog opterećenja/upravljanje energijom (opcija) | • |
| LAN/WLAN modul (opcija) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Norme, ispitivanje i označavanje | |
| CE | • |
| VDE-EMV | • |
| VDE | • |
| Zaštita od prskanja vode IP X4 | • |
| WEEE | • |
| U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ | • |