

## PDR 908 HP [EL]

Profesionalna sušilica s toplinskom pumpom, Mali velikani s vrlo malom potrošnjom energ. i kratkim vremenima rada. Kapacitet punjenja 8.0 kg.



- Volumen bubnja 130.00 l 130.00 l, težina punjenja 8.0 kg
- Testirano za intenzivnu uporabu – jedinstvena Miele kvaliteta
- Najviši komfor koriš. Fulltouch zaslon u boji- M Touch Flex
- Precizno sušenje za sve tekstile – Perfect Dry
- Umreženo za budućnost putem WLAN-a

EAN: 4002516094227 / Materijal: 11050700 / Stari broj materijala: 52908151D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s pred. punj., u stup
Linija	Performance Plus
Prednja strana	Lopoč bijela
Količina punjenja u kg	8,0
Volumen bubnja u l	130,00
Sustav sušenja	Toplinska pumpa
Otvor vrata [Ø] u mm	370
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	167
Smjer otvaranja vrata	lijevo
Sačasti bubanj od plemenitog čelika	Da
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za domove za njegu i brigu o starijim i nemoćnim osobama	•
Prikladno za održavanje zgrada	•
Prikladno za praonice rublja	•
Prikladno za stambene zgrade i domove	•
Prikladno za čišćenje tekstila	•
Prikladno za praonice i glačalice rublja	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za bolnice	•
Prikladno za kampove	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za liječničku i stomatološku ordinaciju	•
Prikladno za petrokemijsku industriju	•
Prikladno za industriju koja se bavi preradom prehrambenih namirnica	•
Prikladno za parkove i terene za slobodno vrijeme	•
Prikladno za državne/socijalne ustanove	•
Podaci o snazi	
Maksimalna snaga pare u l/h	2,80
Specifična potrošnja energije u kWh/kg	0,20
Specifična potrošnja energije za pamuk/suho za ormar, preostala vlažnost 48 %, u kWh/kg	0,20
Specifična potrošnja energije za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, u kWh/kg	0,17
Odvijanje programa u min.	79
Vrijeme trajanja programa za pamuk/suho za ormar, preostala vlažnost 48 %, izraženo u min.	79
Vrijeme trajanja programa za mješovita vlakna/suho za ormar, preostala vlažnost 40 %, izraženo u min.	67
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	M Touch Flex
Mogućnost programiranja	Mogućnost programiranja
Upravljanje programom	Uprav. preost. vlagom
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•

## PDR 908 HP [EL]

Profesionalna sušilica s toplinskom pumpom, Mali velikani s vrlo malom potrošnjom energ. i kratkim vremenima rada. Kapacitet punjenja 8.0 kg.



EAN: 4002516094227 / Materijal: 11050700 / Stari broj materijala: 52908151D

Jezik se u svakom trenutku može jednostavno odabrati •

### Standardni električni priključak

Vrsta grijanja	Toplinska pumpa
Električni priključak	220-240V~ 50HZ
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,44
Osigurač u A	10
Isporuka s mrežnim utikačem	•

### Dimenzije i težina sušilice

Vanjska dimenzija, neto visina u mm	850
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	596
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	777
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	940
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	660
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	820
Neto masa u kg	71,0
Bruto masa u kg	77
Maksimalno opterećenje poda u N	920

### Vrijednosti emisije

Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	3,60

### Oprema

Inteligentna promjena smjera okretanja bubnja	•
Aksijalno dovođenje zraka	•
Filter za vlakna u vratima	•
Sustav filtra izmjenjivača topline bez održavanja	•
PerfectDry	•
Softlift rebra	•
Funkcija Nježno plus	•
Odvod kondenzacijske vode	•
Komunikacijski utor	•
Košara za sušilicu (opcija)	•
Osvjetljenje bubnja	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•

### Učinkovitost i održivost

Sadrži fluorirane stakleničke plinove	•
Hermetički zatvoren sustav	•
Sredstvo za hlađenje	R134a
Količina sredstva za hlađenje u kg	0,61
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova sredstva za hlađenje u kg CO <sub>2</sub> e	1430
Potencijal stvaranja stakleničkih plinova uređaja u kg CO <sub>2</sub> e	872,00

### Mogućnosti priključivanja

Sustav za naplatu (opcija)	•
Optičko sučelje za održavanje	•
LAN/WLAN modul (opcija)	•

### Norme, ispitivanje i označavanje

CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
WEEE	•

# Miele

PDR 908 HP [EL]

Profesionalna sušilica s toplinskom pumpom, Mali velikani  
s vrlo malom potrošnjom energ. i kratkim vremenima rada. Kapacitet punjenja 8.0 kg.



EAN: 4002516094227 / Materijal: 11050700 / Stari broj materijala: 52908151D

U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ