

## EVS 7010

Ladica za vakumiranje bez ručke, 14 cm visine  
za profesionalno vakumiranje namirnica.



- Dulje svježje – pohrana namirnica i stvaranje porcija
- Intenzivan doživljaj okusa – Mariniranje namirnica
- Priprema namirnica za Sous-vide način pripreme
- Najjednostavnije rukovanje – upravljanje na dodir i potp. izvlačenje
- Najjednostavnije otvaranje ladice – Push2open

EAN: 4002516128151 / Materijal: 11103200 / Stari broj materijala: 30701031D

Izvedba i dizajn	
Ugradbena ladica za vakumiranje	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Bez ručke	•
Boja	Grafitno siva
Prednosti	
Pripremljeno za Sous-vide pripremu	•
Dulja trajnost namirnica	•
Mariniranje namirnica	•
Načini rada	
Vakumiranje	•
Raznolikost primjene	
Vakumiranje namirnica	•
Mariniranje namirnica	•
Porcioniranje namirnica	•
Vakumiranje posuda	•
Ponovno zatvaranje originalnog pakiranja	•
Zatvaranje staklenki	•
Vakumiranje tekućina	•
Komfor pri korištenju	
Zapremnina vakuum komore od plemenitog čelika u l	8,0
Minimalna veličina vrećice u mm	250
Maksimalna veličina vrećice u mm	350
Push2open mehanizam	•
Potpuno izvlačenje za jednostavno punjenje i pražnjenje	•
Upravljačka ploča sa senzorskim tipkama	•
Zaslon za upravljanje sa simbolima	•
Snaga vakumiranja mini. u stupnjevima	1
Snaga vakumiranja maks. u stupnjevima	3
LED prikaz snage vakumiranja	•
Snaga vakumiranja mini. za vanjsku posudu u stupnjevima	1
Snaga vakumiranja maks. za vanjsku posudu u stupnjevima	3
Prikaz snage vakumiranja za vanjsku posudu putem LED	•
Vrijeme zavarivanja u stupnjevima	1 - 3
LED prikaz trajanja zavarivanja	•
Stop funkcija	•
Tehnika vakumiranja	
Komora za vakumiranje od plemenitog čelika	•
Snaga rada pumpe u m <sup>3</sup> /h	4
Komfor pri održavanju	
Upravljačka ploča u ravni površine	•
Napomena za odvlaživanje tlačne pumpe	•
Izmjenjive letvice za zavarivanje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Tehnički podaci	
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	141
Dubina uređaja u mm	570

EVS 7010

Ladica za vakumiranje bez ručke, 14 cm visine  
za profesionalno vakumiranje namirnica.




EAN: 4002516128151 / Materijal: 11103200 / Stari broj materijala: 30701031D


Iskoristiva visina unutrašnjosti u mm	80
Ukupna priključna vrijednost u kW	0,32
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Priključni kabel s utikačem	•
Duljina električnog kabela u m	1,8
<b>Isporučeni pribor</b>	
Adapter za posudu za vakumiranje	1
Oslonac za vrećice	1
Vrećica za vakumiranje	•
Broj vrećica za vakumiranje 180 x 280 mm	50
Broj vrećica za vakumiranje 240 x 350 mm	50

## EVS 7010


Ladica za vakumiranje bez ručke, 14 cm visine za profesionalno vakumiranje namirnica.




Installation\_DG\_DGM\_DGC\_XL\_ESW7x10\_EVS7010, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



built-in EVS 7010 build-under, installation drawing



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation EVS7010, installation drawing