

M 7244 TC

Ugradbena mikrovalna pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi s upravljanjem s gornje strane.



- Veliki zaslon s upravljanjem na senzore – DirectSensor S
- Optimalno i ravnomjerno pečenje – integrirani kvarcni roštilj
- Savršeno otapanje i priprema jela – Automatski programi
- Prostrano – volumen 46 l i 40 cm promjer okretnog tanjura
- S jednim pritiskom tipke do cilja – tipka za kokice

EAN: 4002516115366 / Materijal: 11103650 / Stari broj materijala: 24724420D

Izvedba i dizajn	
Ugradbena mikrovalna pećnica	•
Boja	Opsidijan crna
VitroLine	•
TopControl	•
Prednosti	
Održavanje topline	•
Kvarcni roštilj	•
Načini rada	
Automatski programi	•
Roštilj	•
Samostalna uporaba mikrovalova	•
Kombinirani način rada mikrovalova/roštilja	•
Komfor pri korištenju	
Zaslon	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn funkcija	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Brzi mikrovalovi	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Noćno isključivanje	•
Komfor pri održavanju	
Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika	•
CleanGlass vrata	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja	•
Blokada uključivanja	•
Zaštitna sklopka	•
Sigurnosna blokada – napomena „Door“	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	46
Smjer otvaranja vrata	dolje
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 LED sijalica
Visina prostora za pripremu jela u cm	23,2
Promjer okretnog tanjura u cm	40,6
Elektronički regulirana snaga mikrovalova	•
Razine snage mikrovalova u W	
Snaga mikrovalova maksimalno u W	900
Snaga roštilja u W	1500
Min. širina niše u mm	562
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	450
Maks. visina niše u mm	452
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	595 x 456 x 560

M 7244 TC

Ugradbena mikروvalna pećnica

u savršeno usklađenoj izvedbi s upravljanjem s gornje strane.



EAN: 4002516115366 / Materijal: 11103650 / Stari broj materijala: 24724420D

Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	456
Dubina uređaja u mm	560
Ventilacija neovisna o niši	•
Težina u kg	29,1
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,6
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Priključni kabel s mrežnim utikačem	•
Duljina električnog kabela u m	2,10
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba

Isporučeni pribor

Rešetka za roštilj	1
Gourmet posuda	1
Okretni tanjur	1

Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

M 7244 TC

Ugradbena mikrovalna pečnica

u savršeno usklađenoj izvedbi s upravljanjem s gornje strane.



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings