

## H 7240 BM

Kompaktna pećnica s mikrovalovima

u savršeno usklađenoj izvedbi s auto. programima i kombini. načinima rada.



- Zaslon s prikaz. teksta s uprav. senzorima – DirectSensor S
- Lako čišćenje – Uz PerfectClean i lan strukturu
- Ravnomjerni i brzi rezultati – Quick & Gentle
- Uređaj koji se može umrežiti s WLAN – Miele@home
- S jednim pritiskom tipke do cilja – Brzi MV i Tipka za kokice

EAN: 4002516115397 / Materijal: 11104060 / Stari broj materijala: 22724046D

Izvedba i dizajn	
Ugradbena pećnica s mikrovalovima	•
Boja	Plemeniti čelik/CleanSteel
PureLine	•
Prednosti	
Quick & Gentle	•
Brzo zagrijavanje	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Eco vrući zrak	•
Roštilj	•
Vrući zrak plus	•
Mikrovalovi	•
Mikrovalovi s automatskim pečenjem	•
Mikrovalovi s roštiljem	•
Mikrovalovi s vrućim zrakom plus	•
Mikrovalovi s roštiljem s kruženjem zraka	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 u 1	Pećnica, Mikrovalna, Pećnica + mikrovalovi
MultiLingua	•
Popcorn funkcija	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Usklađivanje sata	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Preporučena snaga mikrovalova	•
Brzi mikrovalovi	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20

## H 7240 BM

Kompaktna pećnica s mikrovalovima

u savršeno usklađenoj izvedbi s auto. programima i kombini. načinima rada.



EAN: 4002516115397 / Materijal: 11104060 / Stari broj materijala: 22724046D

Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min 20

### Komfor pri održavanju

Površina od plemenitog čelika/CleanSteel •

Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika lanene strukture i s PerfectClean slojem •

Preklopni grijač roštilja •

CleanGlass vrata •

### Sigurnost

Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja •

Sigurnosno isključivanje •

Blokada uključivanja •

### Tehnički podaci

Volumen prostora za pripremu jela u l 43

Broj razina umetanja 3

Broj razina umetanja prostor za pripremu 1 3

Broj razina umetanja prostor za pripremu 2 3

Osvjetljenje prostora za pripremu jela 1 LED sijalica

Temperature u °C 30–250

Min. temperature u °C 30

Maks. temperature u °C 250

Elektronički regulirana snaga mikrovalova •

Razine snage mikrovalova u W

Min. širina niše u mm 560

Maks. širina niše u mm 568

Min. visina niše u mm 450

Maks. visina niše u mm 452

Dubina niše u mm 550

Širina uređaja u mm 595

Visina uređaja u mm 456

Dubina uređaja u mm 569

Težina u kg 36,0

Ukupna priključna vrijednost u kW 2,70

Napon u V 220-240

Frekvencija u Hz 50

Osigurač u A 16

Broj faza 1

Priključni kabel s mrežnim utikačem •

Duljina električnog kabela u m 2,00

Zamjena rasvjetnog tijela

Servisna služba

### Isporučeni pribor

Rešetka za pečenje i roštilj s PerfectClean slojem 1

Staklena posuda 1

H 7240 BM

Kompaktna pećnica s mikrovalovima

u savršeno usklađenoj izvedbi s auto. programima i kombini. načinima rada.



EAN: 4002516115397 / Materijal: 11104060 / Stari broj materijala: 22724046D

#### Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7240 BM

Kompaktna pečnica s mikrovalovima


u savršeno usklađenoj izvedbi s auto. programima i kombini. načinima rada.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings