


APLW 035

Poklopac

Visina 175 mm, za fiksiranje osjetljivog materijala koji se obrađuje.

EAN: 4002516115977 / Materijal: 11104950 / Stari broj materijala: 69303500D



<b>Pripadnost proizvoda</b>	
Uređaj za pranje i dezinfekciju s velikom komorom, laboratorij	•
<b>Pribor uz uređaj</b>	
PLW 6011	•
PLW 6111	•
<b>Kategorija proizvoda</b>	
Ostali umetci	•
Poklopac	•
<b>Svojstva proizvoda</b>	
Materijal	Plemeniti čelik
Boja	Plemeniti čelik
<b>Područje primjene</b>	
Obrada laboratorijskog stakla	•
<b>Dimenzije i težina</b>	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	175
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	248
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	248
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	330
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	312
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	312
Neto masa u kg	0,48
Bruto masa u kg	1,36