

H 7464 BPX

Pećnica bez ručke

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i LED osvjetljenjem.



- Veliki zaslon s upravljanjem senzorima – DirectSensor
- Manje čišćenja – piroliza i PyroFit
- Posebno mekana tijesta i hrskava korica – Klimatsko pečenje
- Zajamčeno je da se namirnice neće prepeći – TasteControl
- Uređaj koji se može umrežiti s WLAN – Miele@home

A+

EAN: 4002516132899 / Materijal: 11105780 / Stari broj materijala: 22746465D

Izvedba i dizajn	
Ugradbena pećnica	•
ArtLine	•
Bez ručke	•
Boja uređaja	Opsidijan crna
Prednosti	
TasteControl	•
Brzo zagrijavanje	•
Prethodno zagrijavanje	•
Termometar za hranu	s kabelom
Održavanje topline	•
Crisp funkcija	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Nacionalni automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Eco vrući zrak	•
Načini rada s roštiljem	•
Roštilj	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Klimatsko pečenje s vrućim zrakom plus	•
Klimatsko pečenje s gornjim/donjim grijačem	•
Klimatsko pečenje s intenzivnim pečenjem	•
Klimatsko pečenje s automatskim pečenjem	•
Gornji i donji grijač	•
Donji grijač	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Individualne postavke	•
Vremenski programirano dodavanje pare	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Usklađivanje sata	•
Prikaz datuma	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Osobni programi	•

H 7464 BPX

Pećnica bez ručke

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i LED osvjetljenjem.



EAN: 4002516132899 / Materijal: 11105780 / Stari broj materijala: 22746465D

Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A+
Iskorištavanje preostale topline	•
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Komfor pri održavanju	
Pirolitičko samočišćenje	•
Katalizator	•
Preklopni grijač roštilja	•
CleanGlass vrata	•
Sigurnost	
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja	•
Sigurnosno isključivanje	•
Blokada uključivanja	•
Zaključavanje vrata pri uporabi pirolize	•
Blokada tipki	•
Tehnički podaci	
Volumen prostora za pripremu jela u l	76
Broj razina umetanja	5
Broj razina umetanja prostor za pripremu 1	5
Broj razina umetanja prostor za pripremu 2	5
Oznaka razina umetanja	•
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	1 LED sijalica
Min. temperature u °C	30
Maks. temperature u °C	300
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	590
Maks. visina niše u mm	595
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	596
Temperature u °C	30–300
Dubina uređaja u mm	568
Težina u kg	47,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,60
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Broj faza	1
Osigurač u A	16
Priključni kabel s mrežnim utikačem	•
Duljina električnog kabela u m	1,50
Isporučeni pribor	
Lim za pečenje s PerfectClean slojem	1

H 7464 BPX

Pećnica bez ručke

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i LED osvjetljenjem.



EAN: 4002516132899 / Materijal: 11105780 / Stari broj materijala: 22746465D

Univerzalni lim s PerfectClean slojem	1
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	1
FlexiClip vodilice PyroFit (par)	1
Uklonjive bočne vodilice s PyroFit (par)	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici zna zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7464 BPX

Pečnica bez ručke

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i LED osvjetljenjem.




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings