

H 7890 BP

Pećnica širine 90 cm

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrillantLight.



- Veliki zasl. na dodir sa senz. pribli. – M Touch + MotionReact
- Jelo je u svakom trenutku na oku – Kamera u prosto. za pri. jela
- Manje čišćenja – piroliza i PyroFit
- Posebno mekana tijesta i hrskava korica – Klimatsko pečenje
- Brzo zagrijavanje i jednakomjerna raspodjela topline – TwinPower



EAN: 4002516133230 / Materijal: 11106120 / Stari broj materijala: 22789045D

Izvedba i dizajn	
Ugradbena pećnica	•
Boja	Plemeniti čelik/CleanSteel
PureLine	•
Prednosti	
Brzo zagrijavanje	•
Prethodno zagrijavanje	•
Termometar za hranu	bežično
Održavanje topline	•
CrispFunction	•
Motorizirani okretni roštilj	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Nacionalni automatski programi	•
Automatika pečenja	•
Eco vrući zrak	•
Načini rada s roštiljem	•
Roštilj	•
Roštilj male površine	•
Vrući zrak plus	•
Intenzivno pečenje	•
Klimatsko pečenje	•
Klimatsko pečenje s vrućim zrakom plus	•
Klimatsko pečenje s gornjim/donjim grijačem	•
Klimatsko pečenje s intenzivnim pečenjem	•
Klimatsko pečenje s automatskim pečenjem	•
Priprema jela na niskim temperaturama	•
Gornji i donji grijač	•
Gornji grijač	•
Donji grijač	•
Roštilj s kruženjem zraka	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	M Touch
MotionReact: uključivanje osvjetljenja kod približavanja	•
MotionReact: uključivanje zaslona kod približavanja	•
MotionReact: prekid zvučnog signala kod približavanja	•
MotionReact: prepoznavanje prednjih strana namještaja	•
Kamera u prostoru za pripremu jela	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija Pomoć	•
3D upravljačka ploča	•
Vremenski programirano dodavanje pare	•
Polifoni signalni tonovi	•
Prikaz dnevnog vremena	•

H 7890 BP

Pećnica širine 90 cm

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrilliantLight.



EAN: 4002516133230 / Materijal: 11106120 / Stari broj materijala: 22789045D

Usklađivanje sata	•
Prikaz datuma	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Osobni programi	•
Šabat program	•
Individualne postavke	•
<b>Učinkovitost i održivost</b>	
Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)	A
Automatsko iskorištavanje preostale topline	•
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
<b>Komfor pri održavanju</b>	
Površina od plemenitog čelika/CleanSteel	•
Pirólitičko samočišćenje	•
Katalizator	•
Preklopni grijač roštilja	•
CleanGlass vrata	•
<b>Sigurnost</b>	
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja	•
Sigurnosno isključivanje	•
Blokada uključivanja	•
Zaključavanje vrata pri uporabi pirolize	•
Blokada tipki	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Volumen prostora za pripremu jela u l	90
Broj razina umetanja	3
Broj razina umetanja prostor za pripremu 1	3
Broj razina umetanja prostor za pripremu 2	3
Oznaka razina umetanja	•
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	BrilliantLight
TwinPower ventilator vrućeg zraka	•
Temperature u °C	30–300
Min. temperature u °C	30
Maks. temperature u °C	300
Min. širina niše u mm	860
Maks. širina niše u mm	860
Min. visina niše u mm	517

H 7890 BP

Pećnica širine 90 cm

u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrillantLight.



EAN: 4002516133230 / Materijal: 11106120 / Stari broj materijala: 22789045D

Maks. visina niše u mm	517
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	895
Visina uređaja u mm	478
Dubina uređaja u mm	568
Težina u kg	74,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	5,60
Napon u V	220-240
Frekvencija u Hz	50
Osigurač u A	16
Broj faza	3
Duljina električnog kabela u m	1,80
Zamjena rasvjetnog tijela	Servisna služba
<b>Isporučeni pribor</b>	
Univerzalni lim s PerfectClean slojem	2
Rešetka za pečenje i roštilj PyroFit	2
FlexiClip vodilice PyroFit (par)	1
Bežični termometar za hranu	1
Uklonjive bočne vodilice s PyroFit (par)	1
Lim za roštilj i pečenje s PerfectClean	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2

#### Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7890 BP

Pečnica širine 90 cm


u savršeno usklađenoj izvedbi s termometrom za hranu i BrillantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings