

DGM 7440

Parna pećnica s mikrovalovima

za zdravu pripremu hrane i brzo zagrijavanje s umrežavanjem.



- Veliki zaslon s upravljanjem senzorima – DirectSensor
- Savršen rezultat – DualSteam tehnologija pare
- Ravnomjerni i brzi rezultati s mikrovalovima – Quick & Gentle
- Jamstvo uspješne pripreme svakog jela – Automatski programi
- Skraćeno vrijeme pripreme uz kombinaciju pare i mikrovalova

EAN: 4002516128359 / Materijal: 11106520 / Stari broj materijala: 23744044D

Izvedba i dizajn	
Parna pećnica s mikrovalovima	•
PureLine	•
Boja uređaja	Plemeniti čelik/CleanSteel
Prednosti	
Quick & Gentle	•
Vanjsko stvaranje pare	•
Priprema jelovnika bez prijenosa okusa	•
Automatski programi s individualnim prilagođavanjem rezultata pripreme	•
Održavanje topline	•
Načini rada	
Odmrzavanje	•
Automatski programi	•
Nacionalni automatski programi	•
Priprema na pari	•
Brza priprema	•
Zagrijavanje	•
Mikrovalovi	•
Eco kuhanje na pari	•
Posebne primjene	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor
SoftOpen	•
MultiLingua	•
Popcorn funkcija	•
Priprema jela neovisna o količini	•
Priprema na pari na 3 razine istovremeno	•
Automatska priprema jelovnika	•
Redukcija pare po isteku vremena pripreme	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Prikaz datuma	•
Podsjetnik minuta	•
Programiranje vremena početka pripreme	•
Programiranje vremena završetka pripreme	•
Programiranje trajanja pripreme	•
Prikaz stvarne temperature	•
Prikaz željene temperature	•
Signalni ton pri postizanju potrebne temperature	•
Preporučena temperatura	•
Brzi mikrovalovi	•
Osobni programi	•
Individualne postavke	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20

DGM 7440

Parna pećnica s mikrovalovima

za zdravu pripremu hrane i brzo zagrijavanje s umrežavanjem.



EAN: 4002516128359 / Materijal: 11106520 / Stari broj materijala: 23744044D

Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Komfor pri održavanju	
Površina od plemenitog čelika/CleanSteel	•
Prostor za pripremu jela od plemenitog čelika lanene strukture	•
Vanjski generator pare	•
Grijač u podnožju za redukciju kondenzata	•
Programi za održavanje	•
Programi za održavanje Namakanje	•
Brzi utični zapor za bočne vodilice	•
Uklonjive bočne vodilice	•
Uklanjanje kamenca	•
CleanGlass vrata	•
Tehnologija pare i opskrba vodom	
DualSteam	•
Uklanjanje spremnika za svjež u vodu s Push2Release mehanizmom	•
Volumen spremnika za svjež u vodu l	1,5
Sigurnost	
Sustav hlađenja s hladnom prednjom stranom uređaja	•
Sigurnosno isključivanje	•
Blokada uključivanja	•
Sustav hlađenja pare	•
Blokada tipki	•
Tehnički podaci	
L prostor za pripremu jela	•
Volumen prostora za pripremu jela u l	40
Broj razina umetanja	4
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	595 x 455 x 569
Smjer otvaranja vrata	dolje
Osvjetljenje prostora za pripremu jela	2 LED sijalice
Min. temperatura kod rada na pari u °C	40
Maks. temperatura kod rada na pari u °C	100
Elektronički regulirana snaga mikrovalova	•
Razine snage mikrovalova u W	
Min. širina niše u mm	560
Maks. širina niše u mm	568
Min. visina niše u mm	450
Maks. visina niše u mm	452
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	455
Dubina uređaja u mm	569
Dimenzije uređaja (Š x V x D) u mm	595 x 455 x 569
Težina u kg	30,6
Ukupna priključna vrijednost u kW	3,30
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50

DGM 7440

Parna pećnica s mikrovalovima

za zdravu pripremu hrane i brzo zagrijavanje s umrežavanjem.



EAN: 4002516128359 / Materijal: 11106520 / Stari broj materijala: 23744044D

Broj faza	1
Osigurač u A	16
Priključni kabel s mrežnim utikačem	•
Duljina električnog kabela u m	2
Isporučeni pribor	
Uklonjive bočne vodilice (par)	1
Perforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika	2
Neperforirana posuda za kuhanje od plemenitog čelika, visine 40 mm	1
Rešetka	1
Staklena posuda	1
Tablete za uklanjanje kamenca	2
Raspoloživi jezici na zaslonu	


Raspoloživi jezici zna zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , , ,


DGM 7440

Parna pečnica s mikrovalovima



za zdravu pripremu hrane i brzo zagrijavanje s umrežavanjem.




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings





ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings


DGM 7440

Parna pečnica s mikrovalovima


za zdravu pripremu hrane i brzo zagrijavanje s umrežavanjem.



DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings



DGM7340, DGM7440, DGM7640, DGM7840 - installation drawing – GB, AU