


KM 7667 FL

Neovisna indukcijska ploča

širine 620 mm i indukcijom cijelom površinom za veliku fleksibilnost



- Intuitivan brzi odabir na liniji s brojevima – SmartSelect
- Inteligentno prepoznavanje posuđa – do 4 posude
- Bez okvira za ugradnju u ravnini površine ili položenu ugradnju
- Široki raspon snage – funkcija održavanja topline i TwinBooster
- Komunikacija s napom – Automatska funkcija Con@ctivity


EAN: 4002516149026 / Materijal: 11128720 / Stari broj materijala: 26766770D

Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Indukcijska
Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	crna
Ugradnja polaganjem na radnu površinu	•
Moguće kombiniranje sa SmartLine	•
Moguće kombiniranje sa SmartLine stolnom napom	•
Oprema zona za kuhanje	
Broj polja za kuhanje	1
Maksimalni broj posuda za kuhanje	4
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	mogućnost slobodnog odabira
Vrsta	Puna površina
Dimenzija u mm	570x390
Maks. Booster snaga u W	3300
Maks. snaga u W	2600
Maks. TwinBooster snaga u W	3650
Komfor pri korištenju	
Miele@home	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	SmartSelect
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
Boja indikatora	Žuto
Automatika zakuhanja	•
Održavanje topline	•
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
Automatika isključivanja	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Inteligentno prepoznavanje posuđa	•
Pomoć pri pozicioniranju	•
Zaštita kod brisanja	•
Podsjetnik minuta	•
Učinkovitost i održivost	
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,5
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	2,0
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•

KM 7667 FL

Neovisna indukcijska ploča

širine 620 mm i indukcijom cijelom površinom za veliku fleksibilnost




EAN: 4002516149026 / Materijal: 11128720 / Stari broj materijala: 26766770D

Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Funkcija zaključavanja	•
Blokada uključivanja	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije (V x Š x D) u mm	51 x 620 x 520
Dimenzije u mm (širina)	620
Dimenzije u mm (visina)	51
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza (Š x D) pri ugradnji u ravnini s radnom površinom u mm	600/624 x 500/524
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	600
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	51
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	600
Unutarnja dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	11
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	624
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	7,30
Duljina električnog kabela u m	1,4
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	Da


KM 7667 FL

Neovisna indukcijska ploča

širine 620 mm i indukcijom cijelom površinom za veliku fleksibilnost



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-1FL
Diamond, KM7867-2FL Diamond – inset installation
(installation drawings)



KM7667FL, KM7667-1FL, KM7867FL, KM7867-
1FLDiamond, KM7867-2FL Diamond – flush (installation
drawings)