

KM 7999 FL

Neovisna indukcijska ploča
s TempControl za savršene rezultate pečenja




- Inteligentno upravljanje uz zaslon osjetljivog na dodir
- Fleksibilna polja za kuhanje za do 5 posuđa
- Sa 8 TempControl senzora
- Širine 936 mm za položenu ugradnju ili ugradnju u ravnini površine
- Komunikacija s napom – Automatska funkcija Con@ctivity

EAN: 4002516164753 / Materijal: 11128800 / Stari broj materijala: 26799970D

Vrsta grijanja	
Vrsta grijanja	Indukcijska
Izvedba	
Neovisna o štednjaku	•
Dizajn	
Elegantna staklo-keramička površina	•
Ugradnja u ravnini s radnom površinom	•
Boja staklokeramičke površine	Grafitno crna
Dizajn tiska	SilentMove
Oprema zona za kuhanje	
Broj polja za kuhanje	3
Maksimalni broj posuda za kuhanje	5
1. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	lijevo
Vrsta	TempControl zona za kuhanje
Dimenzija u mm	230x380
Maks. Booster snaga u W	3600
Maks. snaga u W	2800
2. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	u sredini
Vrsta	TempControl zona za kuhanje
Dimenzija u mm	370x290
Maks. Booster snaga u W	3600
Maks. snaga u W	2800
3. Zona za kuhanje/područje za kuhanje	
Položaj	desno
Vrsta	TempControl zona za kuhanje
Dimenzija u mm	230x380
Maks. Booster snaga u W	3600
Maks. snaga u W	2800
Komfor pri korištenju	
Miele@home	•
Upravljanje putem senzorskih tipki	Zaslon osjetljiv na dodir
Automatska Con@ctivity funkcija	•
Prepoznavanje prisutnosti i veličine posude	•
Upravljanje putem zaslona osjetljivog na dodir	•
Boja indikatora	Višebojno
Stop&Go funkcija	•
Recall funkcija	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Automatika isključivanja	•
Trajno prepoznavanje posuda	•
Mogućnosti individualne prilagodbe (primjerice zvučni signali)	•
Zaštita kod brisanja	•
Podsjetnik minuta	•
Pomoćni programi	•


KM 7999 FL
Neovisna indukcijska ploča
s TempControl za savršene rezultate pečenja




EAN: 4002516164753 / Materijal: 11128800 / Stari broj materijala: 26799970D

Komfor pri održavanju	
Staklokeramička površina jednostavna za čišćenje	•
Sigurnost	
Sigurnosno isključivanje	•
Integrirani ventilator za hlađenje	•
Zaštita od pregrijavanja	•
Prikaz preostale topline	•
Tehnički podaci	
Dimenzije u mm (širina)	936
Dimenzije u mm (visina)	67
Dimenzije u mm (dubina)	520
Dimenzije izreza u mm (širina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	916
Dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje polaganjem na radnu površinu	500
Visina ugradnje s priključnom kutijom u mm	67
Unutarnja dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	916
Unutarnja dimenzije izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	500
Težina u kg	22
Vanjska dimenzija izreza u mm (širina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	940
Vanjska dimenzija izreza u mm (dubina) kod ugradnje u ravnini s radnom površinom	524
Ukupna priključna vrijednost u kW	10,35
Duljina električnog kabela u m	1,3
Napon u V	230
Frekvencija u Hz	50-60
Isporučeni pribor	
Priključni kabel	Da
WLAN stik XKS 3170 W	•

KM 7999 FL
 Neovisna indukcijska ploča
 s TempControl za savršene rezultate pečenja



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – on-set



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – flush-fit