

## DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

### Otočne nape

sa sustavom za vješanje na filigranskim sajlama s integriranom opskrbom struje.



- Ravno i okruglo – jedinstveni izgled s promjerom 70 cm
- Jedinstveni komfor pri korištenju – Con@ctivity
- Osvjetljavanje u obliku prstena – optimalno osvjetljavanje
- Ukrasni dizajn filtra – metalni filter od pl. čeli. sa 10 slojeva
- Učinkovito vezivanje mirisa – Longlife AirClean filter

**A**

EAN: 4002516169642 / Materijal: 11159560 / Stari broj materijala: 28707835D

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Izvedba</b>  |                   |
| Otočna napa   | •                 |
| <b>Načini rada</b>  |                   |
| Vrsta provođenja zraka  | Kruženje zraka    |
| <b>Dizajn</b>   |                   |
| Boja  | Briljantno bijela |
| <b>Komfor pri korištenju</b>  |                   |
| Automatska Con@ctivity funkcija   | •                 |
| Elektroničko upravljanje  | •                 |
| Razine snage (broj bez Booster stupnja)   | 3                 |
| Miele@mobile aplikacija   | •                 |
| Programiranje isključivanja Booster stupnja   | •                 |
| Naknadni rad 5/15 min   | •                 |
| Prikaz zasićenosti filtra za masnoću  | •                 |
| Programirani prikaz zasićenosti filtra za masnoću   | •                 |
| Moguće programiranje zasićenosti aktivnog ugljenog filtra                                 | •                 |
| CleanCover unutrašnjost nape za jednostavno čišćenje                                      | •                 |
| <b>Učinkovitost i održivost</b>   |                   |
| Razred energetske učinkovitosti (A+++ – D)  | A                 |
| ECO motor   | •                 |
| PowerManagement sustav  | •                 |
| Godišnja potrošnja energije u kWh/godini  | 28,3              |
| Razred učinkovitosti dinamike fluida  | A                 |
| Razred učinkovitosti osvjetljenja   | A                 |
| Razred učinkovitosti filtriranja masnoće  | B                 |
| <b>Sustav filtracije</b>  |                   |
| Broj perivih u perilici posuđa Metalni filtri za masnoću od plemenitog čelika (10-slojni) | 2                 |
| <b>Osvjetljenje</b>   |                   |
| LED   | •                 |
| Broj x W  | 14 W              |
| Jačina osvjetljenja u Lx  | 475 lx            |
| Temperatura boje u K  | 3500 Kelvin       |
| Ambijentalna rasvjeta, bijela   | •                 |
| <b>Ventilator</b>   |                   |
| Ventilator s jednostranim usisavanjem   | •                 |
| Motor na istosmjernu struju (DC-motor)  | •                 |
| <b>Kruženje zraka</b>   |                   |
| Protok zraka, stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591                                | 270               |
| Protok zraka, stupanj 2 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591                                | 360               |
| Protok zraka, stupanj 3 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591                                | 420               |
| Protok zraka, Booster stupanj 1 (m <sup>3</sup> /h) prema EN 61591                        | 615               |
| Zvučna snaga, stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3                                    | 53,0              |
| Zvučna snaga, stupanj 2 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3                                    | 61,0              |
| Zvučna snaga, stupanj 3 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3                                    | 65,0              |
| Zvučna snaga, Booster stupanj 1 (dB(A) re1pW) prema EN 60704-3                            | 75,0              |
| Zvučni tlak, stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13                                | 39,0              |
| Zvučni tlak, stupanj 2 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13                                | 47,0              |

## DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

### Otočne nape

sa sustavom za vješanje na filigranskim sajlama s integriranom opskrbom struje.



EAN: 4002516169642 / Materijal: 11159560 / Stari broj materijala: 28707835D

Zvučni tlak, stupanj 3 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 51,0

Zvučni tlak, Booster stupanj 1 (dB(A) re20μPa) prema EN 60704-2-13 61,0

#### Sigurnost

Sigurnosno isključivanje

•

#### Tehnički podaci

Širina kućišta nape u mm

700

Visina kućišta nape u mm

170

Ukupna mini. visina nape kod kruženja zraka u mm

700

Dubina kućišta nape u mm

700

Ukupna maks. visina nape kod kruženja zraka u mm

1000

Minimalna udaljenost iznad električne ploče za kuhanje u mm

450

Visina kućišta kod zaobljenih napa u mm

170

Neto težina u kg

22,5

Promjer kućišta nape u mm

700

Fiksni priključak

•

Ukupna priključna vrijednost u kW

0,07

Napon u V

230

Osigurač u A

10

Broj faza

1

Frekvencija u Hz

50

#### Upute za montažu

Predložak za ugradnju

•

Komb. s Miele pločom za kuhanje s WLAN mogućnošću

preporučljivo

#### Dodatni pribor

Aktivni ugljeni filter

Nein


Regenerirajući aktivni ugljeni filter

DKF 27-R

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Otočne nape

sa sustavom za vješanje na filigranskim sajlama s integriranom opskrbom struje.



DA7078D - (installation drawings)