

CVA 7440

Ugradbeni aparat za kavu

u kombin. dizajnu s patentiranim CupSensor senzorom za vrhunsko uživanje u kavi.



EAN: 4002516139591 / Materijal: 11163410 / Stari broj materijala: 29744040A

- Veliki zaslon s upravljanjem na senzore – DirectSensor
- Savršeno pozicionirano: zahvaljujući patentiranom CupSensor
- Istovremena priprema pritiskom na tipku – OneTouch for Two
- Uvijek svježe mljeveno – AromaticSystemFresh
- Praktično posluživanje – za veće količine – funkcija posude

Izvedba i dizajn	
Ugradbeni aparat za kavu sa sustavom kave u zrnju	•
PureLine	•
Boja	Plemeniti čelik/CleanSteel
Prednosti	
AromaticSystemFresh	•
OneTouch priprema	•
OneTouch for Two priprema	•
DoubleShot	•
Mogućnost programiranja korisničkih profila	10
Stožasti mlinac za očuvanje arome	•
Podesivi stupanj mljevenja	•
Mogućnost programiranja količine za mljevenje	•
Mogućnost programiranja količine vode	•
Mogućnost programiranja temperature vode	•
Mogućnost programiranja količine mlijeka	•
Mogućnost programiranja količine mliječne pjene	•
Mogućnost programiranja oparivanja	•
TeaTimer	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	DirectSensor
CupSensor	•
Podešavanje mini. visine izlaza napitka u cm	4,0
Podešavanje maks. visine izlaza napitka u cm	16,5
Performance način rada	•
EasyClick boca za mlijeko	•
ComfortDoor	•
Skrivena ručka vrata	•
BrilliantLight	•
Expert način rada	•
MultiLingua	•
Broj sorti zrna kave	1
Broj spremnika kave u zrnju	2
Zapremnina spremnika kave A u g	300
Zapremnina spremnika kave B u g	300
Ukupna zapremnina spremniku kave u g	600
Uklonjiv spremnik kave u zrnju	•
Zapremnina spremnika za vodu u l	2,7
Zapremnina boce za mlijeko u l	0,7
Zapremnina spremnika za talog	17
Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l	1,6
Lako dostupni spremnici	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Usklađivanje sata	•
Prikaz datuma	•
Mogućnost programiranja vremena uključivanja	•
Mogućnost programiranja vremena isključivanja	•
Mogućnost programiranja vremena stanja pripravnosti	•
Individualne postavke	•

CVA 7440

Ugradbeni aparat za kavu

u kombin. dizajnu s patentiranim CupSensor senzorom za vrhunsko uživanje u kavi.



EAN: 4002516139591 / Materijal: 11163410 / Stari broj materijala: 29744040A

Specijaliteti od kave	
Odaberive količine napitka u ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dupli	•
Espresso	•
Espresso dupli	•
Kava	•
Dupla kava	•
Duga kava	•
Dupla duga kava	•
Cappuccino	•
Cappuccino dupli	•
Latte macchiato	•
Latte Macchiato dupli	•
Vruće mlijeko	•
Vruće mlijeko duplo	•
Mliječna pjena	•
Mliječna pjena dupla	•
Espresso macchiato	•
Espresso Macchiato dupli	•
Cappuccino Italiano	•
Cappuccino Italiano dupli	•
Flat white	•
Flat white dupli	•
Café au lait	•
Café au lait dupli	•
Caffè latte	•
Caffè Latte dupli	•
Caffè americano	•
Caffè americano dupli	•
Long black	•
Long black dupli	•
Topla voda	•
Topla voda dupla	•
Vruća voda	•
Vruća voda dupla	•
Crni čaj	•
Crni čaj dupli	•
Biljni čaj	•
Biljni čaj dupli	•
Voćni čaj	•
Voćni čaj dupli	•
Zeleni čaj	•
Zeleni čaj dupli	•
Bijeli čaj	•
Bijeli čaj, dupli	•
Japanski čaj	•
Japanski čaj dupli	•
Chai Latte	•
Chai Latte dupli	•
Posuda za kavu	•

CVA 7440

Ugradbeni aparat za kavu

u kombin. dizajnu s patentiranim CupSensor senzorom za vrhunsko uživanje u kavi.

EAN: 4002516139591 / Materijal: 11163410 / Stari broj materijala: 29744040A

Čajnik	•
Učinkovitost i održivost	
Mogućnost rada u Eco načinu rada s uštedom energije	•
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,6
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,9
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Komfor pri održavanju	
Prednja strana od plemenitog čelika s CleanSteel površinom	•
Ručno uklanjanje kamenca	•
Automatsko ispiranje mliječnih vodova vodom iz spremnika za vodu	•
Praktični programi čišćenja	•
Funkcija automatskog ispiranja	•
ComfortClean	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•
Uklonjiva komora za pripremu	•
Podesiva tvrdoća vode	•
Sigurnost	
Blokada uključivanja	•
Tehnički podaci	
Minimalna širina niše u mm	560
Maksimalna širina niše u mm	568
Minimalna visina niše u mm	450
Maksimalna visina niše u mm	452
Dubina niše u mm	500
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	455
Dubina uređaja u mm	475
Dubina pri otvorenim vratima u cm	108,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,45
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Duljina električnog kabela u m	2,0
Isporučeni pribor	
Staklena boca za mlijeko	•
Tablete za uklanjanje kamenca	•
Tablete za čišćenje	•
Sredstvo za čišćenje mliječnih vodova	•

CVA 7440

Ugradbeni aparat za kavu

u kombin. dizajnu s patentiranim CupSensor senzorom za vrhunsko uživanje u kavi.



EAN: 4002516139591 / Materijal: 11163410 / Stari broj materijala: 29744040A

Raspoloživi jezici na zaslonu


Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


CVA 7440

Ugradbeni aparat za kavu


u kombin. dizajnu s patentiranim CupSensor senzorom za vrhunsko uživanje u kavi.



CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)