

CVA 7845

Ugradbeni aparat za kavu s DirectWater u kombiniranom dizajnu s CoffeeSelect i AutoDescal za visoke zahtjeve.



- Veliki zasl. na dodir sa senz. pribli. – M Touch S + MotionReact
- Individualni užitek – s tri spremnika kave u zrnju – CoffeeSelect
- Najbolja njega – sasvim automatski s AutoDescal i AutoClean
- Savršeno pozicionirano: zahvaljujući patentiranom CupSensor
- Istovremena priprema pritiskom na tipku – OneTouch for Two

EAN: 4002516139638 / Materijal: 11163450 / Stari broj materijala: 29784520A

Izvedba i dizajn	
Boja	Opsidijan crna
Izvedba i dizajn	
Ugradbeni aparat za kavu sa sustavom kave u zrnju	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Prednosti	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch priprema	•
OneTouch for Two priprema	•
DoubleShot	•
Mogućnost programiranja korisničkih profila	10
Stožasti mlinac za očuvanje arome	•
Podesivi stupanj mljevenja	•
Mogućnost programiranja količine za mljevenje	•
Mogućnost programiranja količine vode	•
Mogućnost programiranja temperature vode	•
Mogućnost programiranja količine mlijeka	•
Mogućnost programiranja količine mliječne pjene	•
Mogućnost programiranja oparivanja	•
TeaTimer	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslona	M Touch
MotionReact: uključivanje osvjetljenja kod približavanja	•
MotionReact: uključivanje zaslona kod približavanja	•
CupSensor	•
Performance način rada	•
EasyClick boca za mlijeko	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Skrivena ručka vrata	•
BrilliantLight	•
Osvjetljenje komore	•
Expert način rada	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija pomoći	•
Broj sorti zrna kave	3
Broj spremnika kave u zrnju	3
Zapremnina spremnika kave A u g	150
Zapremnina spremnika kave B u g	300
Zapremnina spremnika kave C u g	150
Ukupna zapremnina spremniku kave u g	600
Uklonjiv spremnik kave u zrnju	•
Zapremnina spremnika za vodu u l	2,7
Zapremnina boce za mlijeko u l	0,7

CVA 7845

Ugradbeni aparat za kavu s DirectWater u kombiniranom dizajnu s CoffeeSelect i AutoDescal za visoke zahtjeve.



EAN: 4002516139638 / Materijal: 11163450 / Stari broj materijala: 29784520A

Zapremnina spremnika za talog	17
Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l	1,6
Lako dostupni spremnici	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Usklađivanje sata	•
Prikaz datuma	•
Mogućnost programiranja vremena uključivanja	•
Mogućnost programiranja vremena isključivanja	•
Mogućnost programiranja vremena stanja pripravnosti	•
Individualne postavke	•
Specijaliteti od kave	
Odaberive količine napitka u ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dupli	•
Espresso	•
Espresso dupli	•
Kava	•
Dupla kava	•
Duga kava	•
Dupla duga kava	•
Cappuccino	•
Cappuccino dupli	•
Latte macchiato	•
Latte Macchiato dupli	•
Vruće mlijeko	•
Vruće mlijeko duplo	•
Mliječna pjena	•
Mliječna pjena dupla	•
Espresso macchiato	•
Espresso Macchiato dupli	•
Cappuccino Italiano	•
Cappuccino Italiano dupli	•
Flat white	•
Flat white dupli	•
Café au lait	•
Café au lait dupli	•
Caffè latte	•
Caffè Latte dupli	•
Caffè americano	•
Caffè americano dupli	•
Long black	•
Long black dupli	•
Topla voda	•
Topla voda dupla	•
Vruća voda	•
Vruća voda dupla	•
Crni čaj	•
Crni čaj dupli	•
Biljni čaj	•

CVA 7845


Ugradbeni aparat za kavu s DirectWater
u kombiniranom dizajnu s CoffeeSelect i AutoDescal za visoke zahtjeve.

EAN: 4002516139638 / Materijal: 11163450 / Stari broj materijala: 29784520A


Biljni čaj dupli	•
Voćni čaj	•
Voćni čaj dupli	•
Zeleni čaj	•
Zeleni čaj dupli	•
Bijeli čaj	•
Bijeli čaj, dupli	•
Japanski čaj	•
Japanski čaj dupli	•
Chai Latte	•
Chai Latte dupli	•
Posuda za kavu	•
Čajnik	•
Učinkovitost i održivost	
Mogućnost rada u Eco načinu rada s uštedom energije	•
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	0,8
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	1,4
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Komfor pri održavanju	
AutoDescal	•
Ručno uklanjanje kamenca	•
AutoClean	•
Automatsko ispiranje mliječnih vodova vodom iz spremnika za vodu	•
Praktični programi čišćenja	•
Funkcija automatskog ispiranja	•
ComfortClean	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•
Uklonjiva komora za pripremu	•
Podesiva tvrdoća vode	•
Sigurnost	
Blokada uključivanja	•
Tehnički podaci	
Minimalna širina niše u mm	560
Maksimalna širina niše u mm	568
Minimalna visina niše u mm	450
Maksimalna visina niše u mm	452
Dubina niše u mm	550
Podešavanje izlaza za napitke po visini, u cm	16,5
Podešavanje izlaza za napitke po visini, u cm	4,0
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	455
Dubina uređaja u mm	475
Dubina pri otvorenim vratima u cm	108,0

CVA 7845


Ugradbeni aparat za kavu s DirectWater u kombiniranom dizajnu s CoffeeSelect i AutoDescalce za visoke zahtjeve.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)