

CVA 7845

Ugradbeni aparat za kavu s DirectWater u kombiniranom dizajnu s CoffeeSelect i AutoDescale za visoke zahtjeve.



- Veliki zasl. na dodir sa senz. pribli. – M Touch S + MotionReact
- Individualni užitak – s tri spremnika kave u zrnju – CoffeeSelect
- Najbolja njega – sasvim automatski s AutoDescale i AutoClean
- Savršeno pozicionirano: zahvaljujući patentiranom CupSensor
- Istovremena priprema pritiskom na tipku – OneTouch for Two

EAN: 4002516139652 / Materijal: 11163470 / Stari broj materijala: 29784540A

Izvedba i dizajn	
Ugradbeni aparat za kavu sa sustavom kave u zrnju	•
PureLine	•
Boja	Plemeniti čelik/CleanSteel
Prednosti	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
OneTouch priprema	•
OneTouch for Two priprema	•
DoubleShot	•
Mogućnost programiranja korisničkih profila	10
Stožasti mlinac za očuvanje arome	•
Podesivi stupanj mljevenja	•
Mogućnost programiranja količine za mljevenje	•
Mogućnost programiranja količine vode	•
Mogućnost programiranja temperature vode	•
Mogućnost programiranja količine mlijeka	•
Mogućnost programiranja količine mliječne pjene	•
Mogućnost programiranja oparivanja	•
TeaTimer	•
Komfor pri korištenju	
Umrežavanje s Miele@home	•
Zaslon	M Touch
MotionReact: uključivanje osvjetljenja kod približavanja	•
MotionReact: uključivanje zaslona kod približavanja	•
CupSensor	•
Podešavanje mini. visine izlaza napitka u cm	4,0
Podešavanje maks. visine izlaza napitka u cm	16,5
Performance način rada	•
EasyClick boca za mlijeko	•
DirectWater	•
ComfortDoor	•
Skrivena ručka vrata	•
BrilliantLight	•
Osvjetljenje komore	•
Expert način rada	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funkcija pomoći	•
Broj sorti zrna kave	3
Broj spremnika kave u zrnju	3
Zapremnina spremnika kave A u g	300
Zapremnina spremnika kave B u g	150
Zapremnina spremnika kave C u g	150
Ukupna zapremnina spremniku kave u g	600
Uklonjiv spremnik kave u zrnju	•
Zapremnina spremnika za vodu u l	2,7
Zapremnina boce za mlijeko u l	0,7
Zapremnina spremnika za talog	17
Zapremnina podloška za sakupljanje tekućine u l	1,6

CVA 7845

Ugradbeni aparat za kavu s DirectWater u kombiniranom dizajnu s CoffeeSelect i AutoDescale za visoke zahtjeve.



EAN: 4002516139652 / Materijal: 11163470 / Stari broj materijala: 29784540A

Lako dostupni spremnici	•
Prikaz dnevnog vremena	•
Usklađivanje sata	•
Prikaz datuma	•
Mogućnost programiranja vremena uključivanja	•
Mogućnost programiranja vremena isključivanja	•
Mogućnost programiranja vremena stanja pripravnosti	•
Individualne postavke	•
Specijaliteti od kave	
Odaberive količine napitka u ml	20-300
Ristretto	•
Ristretto dupli	•
Espresso	•
Espresso dupli	•
Kava	•
Dupla kava	•
Duga kava	•
Dupla duga kava	•
Cappuccino	•
Cappuccino dupli	•
Latte macchiato	•
Latte Macchiato dupli	•
Vruće mlijeko	•
Vruće mlijeko duplo	•
Mliječna pjena	•
Mliječna pjena dupla	•
Espresso macchiato	•
Espresso Macchiato dupli	•
Cappuccino Italiano	•
Cappuccino Italiano dupli	•
Flat white	•
Flat white dupli	•
Café au lait	•
Café au lait dupli	•
Caffè latte	•
Caffè Latte dupli	•
Caffè americano	•
Caffè americano dupli	•
Long black	•
Long black dupli	•
Topla voda	•
Topla voda dupla	•
Vruća voda	•
Vruća voda dupla	•
Crni čaj	•
Crni čaj dupli	•
Biljni čaj	•
Biljni čaj dupli	•
Voćni čaj	•
Voćni čaj dupli	•
Zeleni čaj	•

CVA 7845

Ugradbeni aparat za kavu s DirectWater
u kombiniranom dizajnu s CoffeeSelect i AutoDescale za visoke zahtjeve.

EAN: 4002516139652 / Materijal: 11163470 / Stari broj materijala: 29784540A

Zeleni čaj dupli	•
Bijeli čaj	•
Bijeli čaj, dupli	•
Japanski čaj	•
Japanski čaj dupli	•
Chai Latte	•
Chai Latte dupli	•
Posuda za kavu	•
Čajnik	•
Učinkovitost i održivost	
Mogućnost rada u Eco načinu rada s uštedom energije	•
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti u W	1,0
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	1,4
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje isključenosti u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u stanje spremno za rad u min	20
Trajanje do automatskog prebacivanja u umreženo stanje spremno za rad u min	20
Komfor pri održavanju	
Prednja strana od plemenitog čelika s CleanSteel površinom	•
AutoDescale	•
Ručno uklanjanje kamenca	•
AutoClean	•
Automatsko ispiranje mliječnih vodova vodom iz spremnika za vodu	•
Praktični programi čišćenja	•
Funkcija automatskog ispiranja	•
ComfortClean	•
Uklonjive cjevčice za mlijeko	•
Uklonjiva komora za pripremu	•
Podesiva tvrdoća vode	•
Sigurnost	
Blokada uključivanja	•
Tehnički podaci	
Minimalna širina niše u mm	560
Maksimalna širina niše u mm	568
Minimalna visina niše u mm	450
Maksimalna visina niše u mm	452
Dubina niše u mm	550
Širina uređaja u mm	595
Visina uređaja u mm	455
Dubina uređaja u mm	475
Dubina pri otvorenim vratima u cm	108,0
Ukupna priključna vrijednost u kW	1,45
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Broj faza	1
Duljina crijeva za dovod vode u m	1,5
Duljina električnog kabela u m	2,0

CVA 7845

Ugradbeni aparat za kavu s DirectWater

u kombiniranom dizajnu s CoffeeSelect i AutoDescal za visoke zahtjeve.



EAN: 4002516139652 / Materijal: 11163470 / Stari broj materijala: 29784540A

Isporučeni pribor

Staklena boca za mlijeko

•

Kartuša za uklanjanje kamenca

•

AutoCleaner

•

Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


CVA 7845

Ugradbeni aparat za kavu s DirectWater


u kombiniranom dizajnu s CoffeeSelect i AutoDescale za visoke zahtjeve.




CVA7000, side view (*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000, Built-in larder unit for appliances with fresh water connection (built in)



CVA7000, installation (installation drawings)