

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Perilica rublja s električnim grijanjem

profesionalne kvalitete s vremenom izvođenja od 79 min, jednostavno postavljanje.



- Volumen bubnja 64 l, težina punjenja 7.0 kg
- Kvalitetna uprav. ploča od plem. čelika i Miele sačasti bubanj
- Isporuka spremna za spajanje uklj. utikač
- Profesionalna vremena rada od svega 79 min kod 7.0 kg količine punjenja
- Prostorno štedljivo postavljanje stup za pranje i sušenje



EAN: 4002516243168 / Materijal: 11272430 / Stari broj materijala: 51300001D

Izvedba i oprema	
Izvedba	Uređaj s pred. punj., u stup
Linija	SmartBiz
Prednja strana	Lopoč bijela
Količina punjenja u kg	7,0
Volumen bubnja u l	64
Otvor vrata [Ø] u mm	300
Kut otvaranja vrata u stupnjevima	167
Smjer otvaranja vrata	desno
Sinkronizirani motor bez potrebe za održavanjem	•
Patentirani sačasti bubanj	•
Primjena	
Prikladno za hotelijerstvo i gastronomiju	•
Prikladno za radnje	•
Prikladno za fakultete, škole i vrtiće	•
Prikladno za sportski klub	•
Prikladno za Beauty, Wellness & Fitness	•
Prikladno za kućanstvo	•
Podaci o snazi	
Provjereni učinkovitost	•
Specifična potrošnja vode kod priključka na hladnu vodu izražena u l/kg	7,00
Specifična potrošnja energije kod priključka na hladnu vodu izražena u kWh/kg	0,16
Potrošnja vode kod priključka na hladnu vodu izražena u l	49,0
Potrošnja energije kod priključka na hladnu vodu izražena u kWh	1,10
Trajanje programa kod priključka na hladnu vodu, izraženo u min.	79
Ostatak vlage kod hladnog ispiranja u %	49
Broj okretaja centrifuge u o/min.	1400
g-faktor	535
Testirani radni sati	15000
Upravljanje	
Vrsta upravljanja	DirectSensor 7 segmenata
Maks. vrijeme odgode početka u h	24
Indikator preostalog vremena	•
Indikator tijeka programa	•
Upravljačka ploča s tekstualnim zapisima	•
Doziranje	
Kartuše za doziranje	3 pretinca
CapDosing	•
Standardni električni priključak	
Vrsta grijanja	Elektro
Električni priključak	220-240V~ 50HZ
Snaga grijanja u kW	1,90-2,20
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Osigurač u A	10
Isporuka s mrežnim utikačem	•

PWM 300 SmartBiz [EL DP]

Perilica rublja s električnim grijanjem

profesionalne kvalitete s vremenom izvođenja od 79 min min, jednostavno postavljanje.



EAN: 4002516243168 / Materijal: 11272430 / Stari broj materijala: 51300001D

Priključak za vodu/odvod vode	
Hladna voda [broj]	1x 1/2" s 3/4" vijčanim spojem
Pumpa za lužinu	DN 22
Dimenzije i težina	
Vanjska dimenzija, neto visina u mm	850
Vanjska dimenzija, neto širina u mm	596
Vanjska dimenzija, neto dubina u mm	636
Vanjska dimenzija, bruto visina u mm	944
Vanjska dimenzija, bruto širina u mm	660
Vanjska dimenzija, bruto dubina u mm	690
Neto masa u kg	91,0
Bruto masa u kg	95
Maksimalno opterećenje poda u N	2820
Vrijednosti emisije	
Razina zvučnog tlaka emisija na radnom mjestu	<70 dB(A) re 20 µPa
Predaja topline u prostoriju u Mj/h	1,00
Oprema	
Otporna prirubnica od plemenitog čelika	•
Automatika količine	•
Dodatna oprema neovisna o uređaju	•
Učinkovitost i održivost	
Postotak recikliranja u %	95
Mogućnosti priključivanja	
Optičko sučelje za održavanje	•
Norme, ispitivanje i označavanje	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Zaštita od prskanja vode IP X4	•
WEEE	•
U skladu s Direktivom za strojeve prema 2006/42/EZ	