

WCG660 WPS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

S TwinDos, CapDosing i Miele@home za pametnu njegu rublja.



- Automatsko doziranje sredstva za pranje na tipku – TwinDos
- Olakšano glačanje zahvaljujući Predglačanju s parom
- Savršena nadopuna za posebne primjene – CapDosing
- Zaslona i praktično upravljanje na dodir – ComfortSensor
- Miele@home – pametno umreženi za više mogućnosti\*

\* Dodatna digitalna ponuda tvrtke Miele & Cie. KG. Sve pametne primjene omogućuje sustav Miele@home. Opseg funkcija može varirati ovisno o modelu i državi.



EAN: 4002516208334 / Materijal: 11284000 / Stari broj materijala: 11CG6603D

Izvedba	
Moguće postavljanje u stup	•
Side-by-Side	•
Ugradnja ispod radne ploče	•
Mogućnost podgradnje	•
Smjer otvaranja vrata	desno
Konstrukcija	
Linija proizvoda	W1 Chrome Edition
Perilica rublja s punjenjem s prednje strane	•
Centrifugiranje	
Maks. broj okretaja centrifuge	1400
Prekid nakon ispiranja	•
Funkcija „bez centrifuge“	•
Dizajn	
Boja uređaja	Lopoč bijela
Boja upravljačke ploče	Lopoč bijela
Dizajn vrata	Grafitno siva Pearlfinish
Boja okretnog regulatora	Lopoč bijela / obrub krom.
Izvedba upravljačke ploče	Ravna
Vrsta upravljanja	Okretni regulator
Zaslona	ComfortSensor bijeli, 1 redak
Učinkovitost čišćenja	
Automatsko doziranje sredstva za pranje TwinDos	•
Primjerena količina doziranja CapDosing	•
Njega rublja	
Sačasti bubanj	•
Punjenje u kg	9,0
Komfor pri korištenju	
U mrežavanje s Miele@home	•
Odgoda početka programa do 24 h	•
Prikaz preostalog vremena	•
Prikaz odvijanja programa	•
MultiLingua	•
AutoClean ladicica za doziranje	•
AddLoad	•
Učinkovitost i održivost	
Razred energetske učinkovitosti (A–G)	A
Otežana potrošnja energije po 100 radnih ciklusa za ciklus pranja u kWh	49
Potrošnja vode po ciklusu rada izražena u l	48
Razred učinkov. centrifuge	B
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom (tijekom centrifuge)	A
Emisija buke koja se prenosi zrakom pri centrifugiranju u dB(A) re 1 pW	68
Trajanje programa „ECO 40-60“ pri nazivnom kapacitetu	209
Potrošnja električne energije u stanju isključenosti u W	0,40
Potrošnja električne energije u umreženoj pripravnosti u W	0,80
Pranje na niskim temperaturama „hladno“ i „20°C“	•
Automatika količine	•

WCG660 WPS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

S TwinDos, CapDosing i Miele@home za pametnu njegu rublja.



EAN: 4002516208334 / Materijal: 11284000 / Stari broj materijala: 11CG6603D

Mjerač protoka vode	•
Regulacija pjene	•
ProfiEco motor	•
<b>Programi pranja</b>	
Automatski program plus	•
Pamuk	•
Jednostavno za održavanje	•
Osjetljivo rublje	•
Košulje	•
Svila (ručno pranje)	•
Vuna (ručno pranje)	•
Brzi program 20	•
Tamno rublje/Traper	•
Outdoor	•
Impregnacija	•
Sportska odjeća	•
Čišćenje uređaja	•
Pamuk strelica	•
Samo ispiranje/štirkanje	•
Izbacivanje vode/Centrifugiranje	•
ECO 40–60	•
<b>Dodatne opcije kod pranja</b>	
Kratko	•
Namakanje	•
Pretpranje	•
Više vode	•
Dodatno ispiranje	•
Posebno tiho	•
Predglačanje parom	•
Zvučni signal	•
AllergoWash	•
<b>Kvaliteta</b>	
Spremnik za lužinu	Plemeniti čelik
Protutezi od sivog gusa	•
<b>Sigurnost</b>	
Sustav za zaštitu od izlivanja vode	Waterproof-System
Zaštita za djecu	•
PIN kôd	•
Optičko sučelje	•
<b>Tehnički podaci</b>	
Dimenzije u mm (širina)	596
Dimenzije u mm (visina)	850
Dimenzije u mm (dubina)	636
Dubina uređaja pri otvorenim vratima u mm	1054
Dubina uređaja bez vrata (za podgradnju) u mm	600
Težina u kg	93
Ukupna priključna vrijednost u kW	2,10-2,40
Napon u V	220-240
Osigurač u A	10
Frekvencija u Hz	50
Duljina električnog kabela u m	2

WCG660 WPS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

S TwinDos, CapDosing i Miele@home za pametnu njegu rublja.



EAN: 4002516208334 / Materijal: 11284000 / Stari broj materijala: 11CG6603D

#### Isporučeni pribor

3 kapsule

•

UltraPhase 1 + 2

•

Vaučer za 5 kartuša Miele UltraPhase

•

#### Raspoloživi jezici na zaslonu

Raspoloživi jezici na zaslonu s MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά


WCG660 WPS TDos&9kg

W1 perilica rublja sa prednjim punjenjem:

S TwinDos, CapDosing i Miele@home za pametnu njegu rublja.




W1 installation drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia, straight facia, measures in mm